

ZTA 1/ZА

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行なうことができます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, テストアダプター, 9 A
注文番号	1609050000
種別	ZTA 1/ZА
GTIN (EAN)	4008190206543
数量	25 items

ZTA 1/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	73.5 mm	奥行き (インチ)	2.8937 inch
高さ	31.5 mm	高さ (インチ)	1.2402 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.2008 inch
正味重量	7.36 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向	横向きに	締付けトルク、最大.	0.3 Nm
締付けトルク、最小.	0.3 Nm	被覆剥き長さ	6 mm
接続方式	プラグイン接続	接続数	1
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ²	付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 1.5 mm ²	付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ²	付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	配線接続断面、細径撓線、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm ²	接続断面、撓線、最大	1.5 mm ²
接続断面、撓線、最小	0.5 mm ²	配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²		

システム仕様

バージョン	端子用	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.00 mm	高さ (TS 35)	99.1 mm
--------------	---------	------------	---------

材料データ

基本材質	ポリアミド 66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

ZTA 1/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

評価データ

定格断面	1.5 mm ²	定格電圧	250 V
定格 DC 電圧	250 V	公称電流	9 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.83 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.56 W

追加の技術データ

スナップインペグ付属	はい	設置アドバイス	直接実装
------------	----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		