

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

バージョン	ツール、ストリッピングおよび切削工具
注文番号	1512780000
種別	STRIPAX ULTIMATE XL
GTIN (EAN)	4050118319934
数量	1 items

STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	22 mm	奥行き (インチ)	0.8661 inch
高さ	99 mm	高さ (インチ)	3.8976 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
正味重量	171.8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	ワイヤストリップユニット
------	--------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	ハロゲンフリーの絶縁を備えたフレキシブルでソリッドな導体	導体直径 (切断容量)	6 mm ²
被覆剥き範囲 AWG、最大.	8 AWG	被覆剥き範囲 AWG、最小.	14 AWG
被覆剥き長さ、最大.	25 mm	導体断面、最大	10 mm ²
導体断面、最小	2.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

STRIPAX ULTIMATE XL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



使用例




STRIPAX ULTIMATE XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動調整を使用したシールド除去ツール
- 細線仕様導体および固定式導体対応
- 機械・プラントエンジニアリング、鉄道・軌道、風力エネルギー、ロボットテクノロジー、防爆、および海洋・オフショア・造船などの分野に最適です
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉
- 個別導体のファンアウト無し
- さまざまな絶縁材の厚さに調整可能
- 特別な調整無しで、2つのプロセスで2本の絶縁ケーブルを使用
- 自動調整断路装置にあそびのゆとり無し
- 長い耐用期間
- 最適な人間工学的デザイン

一般注文データ

種別	ERME SPX UL XL	バージョン
注文番号	1512790000	アクセサリ, カッターホルダー
GTIN (EAN)	4050118320428	
数量	1 ST	
種別	ERTE KLBC SPX UL XL	バージョン
注文番号	2571510000	アクセサリ, 交換用圧着ナックル
GTIN (EAN)	4050118581997	
数量	1 ST	