


## DFFC 1.5-2.5 AG E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, クリンプ接点, お問い合わせ, Ag (銀), 最大クランプ範囲: 2.5 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1625510000</a>
種別	DFFC 1.5-2.5 AG E
GTIN (EAN)	4008190196561
数量	250 items
製品データ	
パッケージ	箱

## DFFC 1.5-2.5 AG E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	18.8 mm	奥行き (インチ)	0.7402 inch
高さ	5.7 mm	高さ (インチ)	0.2244 inch
幅	4.3 mm	幅 (インチ)	0.1693 inch
正味重量	0.44 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.005 kg CO2 eq.

## 材料データ

色	いいえ	カラーチャート (類似)	-
接点ベース素材	Ag (銀)	接点材質	銅合金
接触表面	Ag (銀)	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

## 接続に適した導体

クランプ範囲、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 16	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
撚線、最小 H07V-R	1.5 mm <sup>2</sup>	撚線、最大 H07V-R	2.5 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>	フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	2.5 mm <sup>2</sup>
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小	0 mm <sup>2</sup>	ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 0 mm <sup>2</sup> pt 1、最大	

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2	0 kV
短時間耐電流抵抗	3 x 1sで120 A		

## 梱包

パッケージ	箱	VPE 長	97.00 mm
VPE幅	90.00 mm	VPEの高さ	41.00 mm

## 重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03

作成日 05.06.2026 05:05:23 MEZ

カタログステータス / 図面



**DFFC 1.5-2.5 AG E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

