

IE-C5DS4VG0800A60A60-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

	<u>'</u>
バージョン	システムケープル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 80 m
注文番号	<u>1522100800</u>
種別	IE-C5DS4VG0800A60A60-E
GTIN (EAN)	4050118329162
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

Weidmüller **₹**

IE-C5DS4VG0800A60A60-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数	C€₽K		
ROHS	適合		
寸法と重量			
長さ 正味重量	80 m 5258 g	長さ(インチ)	3149.6063 inch
温度			
保管温度 取り付け温度	-40 °C80 °C -40 °C80 °C	動作温度	-40 °C70 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況 REACH SVHC ケーブル特有の規格	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
標準、絶縁物	DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)	標準、電線材質	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
標準、アセンブリ	UL-Style 21694	標準、シールド材質	DIN EN 13602 Cu-ETP- AB
標準			
標準、絶縁物	DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)	標準、電線材質	DIN EN 13602 Cu-ETP-A
標準、アセンブリ	UL-Style 21694	標準、シールド材質	DIN EN 13602 Cu-ETP- AB
ケーブルの機械的特性と材料	特性		
ハロゲン 最小曲げ半径(1回のみ) 延焼耐性	はい 3.5 *直径 in accordance with IEC 60332-1 / UL 1685	最小曲げ半径、繰返し 耐磨耗性	7.5 x ケーブル直径 良い
ケーブルの電気プロパティ			
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	ループ抵抗	120 Ω/km
信号伝達時間 動作電圧、UL 転送インピーダンス	5.3 ns/m 600 V 20 mΩ/m @ 10 MHz	テスト電圧:電線 - 電線 - シールド 動作電圧(UL定格) 特性インピーダンス	2000 Veff、50 Hz 、1分 600 V 100 ± 5 Ω @ 100MHz

カタログステータス / 図面 2

IE-C5DS4VG0800A60A60-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	— "	11	/構浩
"	— / /	"	/伍1古

撚線	7	シースカラー	緑色(RAL 6018)
標準形状	2YY (ST) CY	断面積	4 * AWG 22/7 - 0.32 mm ²
	2x2x0.75/1.5-100 LI VZN		
	GN		
シールド	SF/UTP	配線数	4
絶縁断面	1.5 mm	絶縁	PE
シース直径、最大	6.7 mm	シース直径、最小	6.3 mm
シース素材	PVC	フィラー	中心要素として
電線コアの調整	スタークワッド	全体シールド仕様	アルミ箔,銅線編組由来の
			シールド編み
シールド編組の重重複	85 %	電線材質	撚り線加工錫メッキ銅線
内側シースの直径	4.05 mm	被覆マテリアル厚さ	0.9 mm
色シーケンスまたは電線 – 電線ペア	ホワイト、イエロー、ブ	シールド編組厚さ	0.13 mm
	ルー、オレンジ		

プラグ、右

プラグ右	RJ45, IP20, オス型接点, 直	
	線, プラグ, プラスチック,	
	シールド什様	

プラグ、左

左プラグ	RJ45, IP20, オス型接点, 直 線, プラグ, プラスチック, シールド仕様	

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

カタログステータス / 図面



IE-C5DS4VG0800A60A60-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

	RJ45
yellow	1
orange	
white	3
blue	3
	orange white