

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





アナログ出力付属電流トランスフォーマー 大きな電流 (100~500 A AC)を中間ステップなしでアナログ値に簡単に変換できます。限界値検出など、下流デバイスに適しています。

一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 出力 : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, ロード: 1 VA
注文番号	<u>1532050000</u>
種別	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
数量	1 items
メーカー	MBS AG

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
None de		n/= + (, , , ~)	0.7070	
深さ	71 mm	奥行き(インチ)	2.7953 inch	
高さ	117.8 mm	高さ (インチ)	4.6378 inch	
幅 ————————————————————————————————————	80 mm	幅(インチ)	3.1496 inch	
正味重量	240 g			
温度				
保管温度		動作温度	-20 °C60 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC	<u>準拠</u> 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	U.TWI%で他えるSVHUは召	311 C V 3 E 70		
技術プロパティ				
/□端库会1、	IDOO	佐ね カニ っ	F	
保護度合い	IP20	絶縁クラス	E	
測定精度	<u> </u>	定格熱持続電流 Iサーマル	1.5 x l定格	
公称周波数	50 Hz			
通電導体の寸法				
丸型コネクタ	28.00 mm	レール	30 x 10 mm	
	26.00 111111		30 x 10 111111	
電気属性				
公差等級	0,5	公称巻数比	10 kA/V	
二次電流	00.02 A		1:600	
ロード	1 VA	<u></u>	500 A	
	1 74	八电师	300 A	
電圧入力の測定				
周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	40 Hz	
出力				
	<u> </u>		,	
出力電圧、注意	010 V, 210 V(24 V DC 補助電圧使用時)	出力電流	020 mA, 420 mA(24 V DC 補助電圧使用時)	
絶縁協調				
テスト電圧	4 kV	ガルバニック絶縁	入力/出力間	
公差等級	0,5			
分類				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com








接続図





接続図

