

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ex-Certified Control® Control Station によるオンサイト制御：小さなコマンドと信号デバイス。
ステンレススチール、アルミニウム、またはポリエステルエンクロージャの認証済操作要素および表示要素。
危険場所での作業プロセスを制御および保護したい場合に。オンサイトでの管理 - 制御と表示要素を備えた、認証取得済 Klippon® エンクロージャソリューション。

一般注文データ

バージョン	Klipponコントロールステーション（制御および信号装置）、制御/信号装置, KLIPPON POK 121209 EX グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル, 押しボタン - 赤, 押しボタン - 緑, 2つのNC接点, 2つのNO接点, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
注文番号	1537110000
種別	KLIPPON CS POK 121209-4
GTIN (EAN)	4050118341140
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

IECEEx ATEX

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.5433 inch
アドオンコンポーネントを使用した奥行き	103 mm	高さ	122 mm
高さ (インチ)	4.8031 inch	下位バージョンの高さ	90 mm
幅	120 mm	幅 (インチ)	4.7244 inch
取付寸法 - 高さ	82 mm	取付寸法 - 幅	106 mm
正味重量	1065 g		

温度

周囲温度 -55 °C...55 °C 動作温度 -55 °C...55 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0019X
証明書番号、端子ボックス (IECEEx)	IECEEx ITA 14.0013X	証明書番号 (IECEEx)	IECEXITA14.0013X
証明書番号 (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

一般的情報

1 箇所のエンクロージャー内の位置	押しボタン - 赤	エンクロージャー内の2箇所の位置	押しボタン - 緑
接点仕様	2つのNC接点, 2つのNO接点	動作電圧、最大	400 V
周囲温度 40 °C での動作電流、最大	1.5 mm ² - T6 10 A, 1.5 mm ² - T5 16 A, 2.5 mm ² - T6 16 A	周囲温度55°Cでの動作電流、最大	1.5 mm ² - T4 16 A, 1.5 mm ² - T5 10 A, 2.5 mm ² - T5 16 A
アクチュエータ	押しボタン	アクチュエータの色	赤色, 緑色
穿孔側面 B	1 x M25	UL 94 可燃性等級	V-0
蓋付け	プラスねじ、ステンレス鋼	動作素子と表示素子のシール材	EPDM
エンクロージャのシール材	シリコーン (VMQ)	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
外部アース	要望により	ケーブルグランド	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
マーキング	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db	ケーブルグランドクランプ面積、最大	17 mm
ケーブルグランドクランプ面積、最小	12 mm	配線接続断面、細径燃線、最大	2.5 mm ²
取り付け方式	壁取付け	表面仕上	未処理
参照製品	KLIPPON POK 121209 EX	衝撃耐性	IEC60079-0の場合、acc.で7ジュール

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ


温度クラス	T4, T5, T6	基本材質	グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル
材質データ			
UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
基本材質	グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル		
一般データ			
色	黒鉛ブラック	保護度合い	IP54, IP66
カラーチャート (類似)	RAL 9011		
ハウジング			
基本材質	グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル	穿孔側面 B	1 x M25
標準機能			
バージョン	制御および表示要素を備えた前承認ハウジングソリューション	参照製品	KLIPPON POK 121209 EX
分類			
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

四面



Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmprLgBmpg

- Actuating and Illuminating elements**
- B:** Button
- I:** Illuminated button
- L:** Lamp
- o:** NO
- m:** NC and NO
- c:** NC
- g:** Green
- r:** Red
- e:** Emergency Stop
- p:** Push
- k:** Key
- 3:** Positions of the switch
- Drilling design**
- Dimensions**
- Enclosure Range**
- POK (Polyester)**
- K (Aluminium)**
- STB (Stainless Steel)**
- Product Name**
- Control Station**
- Brand Name**
- Klippon®**