

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ex-Certified Control® Control Station によるオンサイト制御：小さなコマンドと信号デバイス。
ステンレススチール、アルミニウム、またはポリエスチルエンクロージャーの認証済操作要素および表示要素。
危険場所での作業プロセスを制御および保護したい場合に。オンサイトでの管理 - 制御と表示要素を備えた、認証取得済 Klippon® エンクロージャーソリューション。

一般注文データ

バージョン	Klipponコントロールステーション（制御および信号装置）、制御/信号装置, KLIPPON K41 EX アルミニウムAISI12, 光る押しボタン - 緑, 2つのNO接点, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
注文番号	1537500000
種別	KLIPPON CS K41-1
GTIN (EAN)	4050118341928
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

IECEx ATEX

寸法と重量

深さ	81 mm	奥行き (インチ)	3.189 inch
アドオンコンポーネントを使用した奥行き	96 mm	高さ	122 mm
高さ (インチ)	4.8031 inch	幅	120 mm
幅 (インチ)	4.7244 inch	正味重量	962 g

温度

周囲温度	-55 °C...55 °C	動作温度
------	----------------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d75c8142-044b-4eeb-8182-dc036aa6a21e

証明書番号の格納装置

証明書番号、端子ボックス (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0019X
証明書番号、端子ボックス (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	証明書番号 (IECEx)	IECExITA 14.0013X
証明書番号 (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

一般的情報

1箇所のエンクロージャー内の位置	光る押しボタン - 緑	接点仕様	2つのNO接点
動作電圧、最大	250 V	周囲温度 40 °C での動作電流、最大.	1.5 mm ² - T6 10 A, 1.5 mm ² - T5 16 A, 2.5 mm ² - T6 16 A
周囲温度55°Cでの動作電流、最大	1.5 mm ² - T4 16 A, 1.5 mm ² - T5 10 A, 2.5 mm ² - T5 16 A	アクチュエータ	押しボタン
アクチュエータの色	緑色	穿孔側面 B	1 x M20
蓋付け	Torx®-20スローヘッドねじ	動作素子と表示素子のシール材	EPDM
エンクロージャーのシール材	シリコーン (VMO)	蓋ネジ用トルク	2.5 Nm
アーススタッドのトルク	2.5 Nm	外部アース	M4接地スタッド、ステンレス鋼
内部接地	アース端子	ケーブルグランド	VG M20 EXE MS
マーキング	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db	ケーブルグランドクランプ面積、最大	12 mm
ケーブルグランドクランプ面積、最小	3 mm	配線接続断面、細径撲線、最大	2.5 mm ²
照光式ボタンアクチュエータの色	緑色	取り付け方式	壁取付け
表面仕上	粉体塗装	参照製品	KLIPPON K41 EX
衝撃耐性	IEC60079-0の場合、acc. で4ジュール	温度クラス	T4, T5, T6
基本材質	アルミニウムAISi12		

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

材質データ

表面仕上	粉体塗装	基本材質	アルミニウムAISi12
------	------	------	--------------

一般データ

色 カラーチャート (類似)	シルバーグレー RAL 7001	保護度合い	IP54, IP66
-------------------	---------------------	-------	------------

ハウジング

基本材質	アルミニウムAISi12	穿孔側面 B	1 x M20
------	--------------	--------	---------

標準機能

バージョン	制御および表示要素を備えた前承認ハウジングソリューション	参照製品	KLIPPON K41 EX
-------	------------------------------	------	--------------------------------

分類



ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Klippon® K - 壁取り付けホルダー



Klippon® K エンクロージャーモデルシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35 および TS15
- 取り付けプレート
- ヒンジ
- 壁固定ホルダー

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	KLIPPON K MF KIT 25	バージョン
注文番号	9527590000	KlipponK (アルミニウムの空エンクロージャ), 取付けフット, 固定ラ
GTIN (EAN)	4032248014071	グ, 高さ: 70 mm, 幅: 33.5 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレスス
数量	1 ST	チール 1.4301, 銀色