## **RSV1,6 ZE09 BK BX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







図に類似

頻繁に負荷を変更する場合:プラグインコネクタ対応の 「トレーラカップリング」。

ケーブル負荷解放部品は、単に導線の歪みを緩和するだけではなく、次のような成果が得られます。

単純にプラグにクリップ固定し、

- 結束済み電線
- ガイドケーブル
- コネクタ接続およびリリース補助として使用接続点に損傷がなく、クリアできれいな配線、取扱いが簡単。

ユーザの利点として、過酷な産業環境や便利な運用に対して、継続的な重負荷接続を行い、システムの可用性を 向上させます。

#### 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ,		
	ケーブル負荷解放部品, 黒色, 極数: 9		
注文番号	<u>1563400000</u>		
種別	RSV1,6 ZE09 BK BX		
GTIN (EAN)	4008190085896		
数量	25 items		
製品データ			
パッケージ	箱		

カタログステータス / 図面 1

## RSV1,6 ZE09 BK BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
り以こ主皇			·	
正味重量	7.12 g			
	7.12 g		<u> </u>	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
材料データ				
絶縁材	DΛ	4	黒色	
カラーチャート(類似)	PA RAL 9011	 Moisture Level (MSL)	杰巴	
接点材質		保管温度、最小	-40 °C	
保管温度、最大	70 °C		-50 °C	
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C	
温度範囲、設置、最大	100 °C			
IEC規格に準拠した公称データ			1	
標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 619	IEC 60664-1, IEC 61984		
梱包				
パッケージ	箱	VPE 長	159.00 mm	
VPE幅	139.00 mm	VPEの高さ	62.00 mm	
重要なメモ			,	
IPC準拠	データシートに記載さ	製造、および出荷は、国際的に認められた保証された特性を遵守します。IPC 製品に関するさらなる請求は、要求に	C-A-610「クラス2」に準拠して装飾的	
注意事項	<ul> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92	
ECLASS 11.0	27-46-04-02	ECLASS 12.0	27-46-04-02	
ECLASS 13.0	27-46-04-02	ECLASS 14.0	27-46-04-02	
ECLASS 15.0	27-46-04-02			

カタログステータス / 図面 2

## **RSV1,6 ZE09 BK BX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **Natural**



CB ケーブルストラップ:ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

#### 一般注文データ

種別 CB 140/3,5 NC バージョン

注文番号 <u>1278700000</u> GTIN (EAN) 4008190155759

数量 100 ST

ケーブルストラップ, 3.5 x 140 mm, ポリアミド66, 180 N

カタログステータス / 図面