

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com























3.50mmピッチの電線接続用クランピングヨークねじ接続 方式のメス型コネクタです。ピンヘッダーはマーキング スペースがありコード化することが可能です。

一般注文データ

プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 3.50 mm, 極数: 8, 270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
<u>1639990000</u>
BL 3.50/08/270F SN OR BX
4008190277543
54 items
IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ²
UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14
箱



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E60693

寸法と重量

深さ	22.45 mm	奥行き(インチ)	0.8839 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	35 mm	幅(インチ)	1.378 inch
正味重量	8 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,412 kg CO2 eq.

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE信号 – シリーズBL/SL 3.5	0		
接続方式	フィールド接続			
導体接続方法	クランプヨークねじ接続			_
ピッチ (mm) (P)	3.50 mm			
ピッチ (インチ) (P)	0.138 "			
- 導体取り出し方向	270°			
極数	8			
L1 (mm)	24.50 mm			
 L1 (インチ)	0.965 "			
行数	1			
ピンモデルシリーズ数量	1			
定格断面	1.5 mm ²			
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガータッチセーフ			
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ 保護	IP20接続/IP10接続解除			
保護度合い	IP20, 完全取付け時			
体積抵抗	≤5 mΩ			
コーディング可能	はい			
被覆剥き長さ	6 mm			
	M 2			
	0.4 x 2.5			
スクリュードライバー刃の標準	DIN 5264			
プラギング回数	25			
差し込み力/極、最大.	7 N			
引張強度/極、最大.	5 N			
締付けトルク	トルクタイプ	配線接続		
	使用状況の情報	締付けトルク	最小:	0.2 Nm
			最大.	0.25 Nm
	トルクタイプ	ネジフランジ		
	使用状況の情報	締付けトルク	最小:	0.15 Nm
			最大.	0.2 Nm

Weidmüller 35

BL 3.50/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

材料データ

絶縁材	PBT	色	橙色
カラーチャート(類似)	RAL 2000	絶縁材グループ	Illa
比較追跡指数(CTI)	≥ 200	絶縁抵抗	≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
プラグ接点の層構造	48 µm Sn hot-dip tinned	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.08 mm ²
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
固定式、最小 H05(07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05(07) V-U	1.5 mm ²
フレキシブル、最小 H05(07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大H05(07) V-K	1.5 mm ²
w. プラスチックカラーフェルール、DII	N 0.2 mm ²
46228 pt 4、最小.	

プラスチックカラー付フェルール DIN 1.5 mm² 46228 pt 4、最大

w.フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 0.2 mm²

ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 1.5 mm² pt 1、最大

______ EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ 2.4 mm x 1.5 mm パスピン

クランプ導体	ク	ラ	ン	ブ	導	体
--------	---	---	---	---	---	---

導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.5 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 8 mm
	推奨フェルール端子	H0,5/12 OR
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェルール端子	H0,5/6
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.75 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 8 mm
	推奨フェルール端子	H0,75/12 W
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェルール端子	H0,75/6
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	1 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 8 mm
	推奨フェルール端子	H1,0/12 GE
	被覆剥き長さ	公称 6 mm
	推奨フェルール端子	H1,0/6
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.25 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 8 mm
	推奨フェルール端子	H0,25/10 HBL
	被覆剥き長さ	公称 5 mm
	推奨フェルール端子	H0,25/5
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.34 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 8 mm
	W. (2000)	1 - 10

Weidmüller **₹**

BL 3.50/08/270F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

1+\\L' -\\ \

技術データ		www.weiami	delier.com
		推奨フェルール端子	<u>H0,34/10 TK</u>
参照テキスト	プラスチック製カラーの外径 格電圧に応じて選択されます	はピッチ(P)より大きくできません, フ 。	ェルールの長さは、製品と定
IEC規格に準拠した公称データ			
標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	12 A
定格電流、最大極数(Tu=20°C)	10 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	10 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	8 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	320 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	160 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/	3160 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2	2.5 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2	2.5 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3	2.5 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで100 A
CSA にに準拠した公称データ			
試験制度(CSA)	CSA	証明書番号(CSA)	154685-1318353
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流(グループ B/CSA 使用)	10 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細に ついては承認証明書を参照 してください。		
UL 1059 に準拠した公称データ			
試験制度(UR)	UR	証明書番号(UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
ウセモオ / ビリ	0.4	ウセキオ / ビリ	0.4

試験制度(UR)	UR	証明書番号(UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	8 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	8 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
承認値への参照	仕様は最大値です – 詳細に ついては承認証明書を参照 してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	349.00 mm
VPE幅	142.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

テストの種類

試験:マーキングの耐久性	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得
	テスト	原産地表示. 種類の識別, 承認マーキングSEV, 承認マーキングCSA
	評価	使用可能
	テスト	耐久性
	評価	 合格した
テスト:連結解除(互換性なし)	標準	DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512パート7セクション5 / 05.94
	テスト	コード要素で180°回転
	評価	 合格した
テスト:クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.99
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.2 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.2 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	I	Y
		導体の種類と導体断面 AWG 28/1
		導体の種類と導体断面 AWG 28/19
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 28/1
		導体の種類と導体断面 AWG 28/19
	評価	 合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 2×AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19ワイヤエン ドフェルール付き× 2
	評価	 合格した
	要件	0.4 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 16/7
	評価	 合格した
引き抜き試験	標準	DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00
	要件	≥5 N
		導体の種類と導体断面 AWG 28/1
		導体の種類と導体断面 AWG 28/19
	評価	合格した
	要件	≥10 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 2 × AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19ワイヤエン ドフェルール付き× 2
	評価	合格した
	要件	≥40 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H05V-U1.5
		導体の種類と導体断面 H05V-K1.5
		導体の種類と導体断面 AWG 16/7
	評価	 合格した
	1 51 10	

重要なメモ

IPC準拠

適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm
- Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 Wire and ferrule with plastic coller to DIN 46238/4
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ








グラフ







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続: 適切な場所に適切な接続を提

供します。
コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造 工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケー ブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミュ ラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用 し、事前に仕様を設定することができます。

プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を 防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、 ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

	•	
種別	BL SL 3.5 KO OR	バージョン
注文番号	<u>1693430000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190867447	橙色, 極数: 1
数量	100 ST	
種別	BL SL 3.5 KO SW	バージョン
注文番号	<u>1610100000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ,
GTIN (EAN)	4008190187637	黒色, 極数: 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SLD 3.50/90



3.50mm ピッチのフローはんだ付け対応2段ピンヘッダ。コネクタは、サイドオープン、サイドクローズ、フランジのバージョンで使用できます。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。箱梱包。

一般注文データ

種別 SLD 3.50/16/90 3.2SN OR... バージョン

注文番号1633410000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだGTIN (EAN)4008190257866付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ

数量 20 ST キ, 橙色, 箱

SLD 3.50/90G




3.50mm ピッチのフローはんだ付け対応2段ピンヘッダ。コネクタは、サイドオープン、サイドクローズ、フランジのバージョンで使用できます。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。箱梱句

一般注文データ

種別	SLD 3.50/16/90G 3.2SN O	パージョン
注文番号	<u>1633640000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190258092	付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	20 ST	丰, 橙色, 箱
種別	SLD 3.50/16/90G 4.5SN B	パージョン
種別 注文番号	SLD 3.50/16/90G 4.5SN B 1634330000	バージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
	, ,	

SLD 3.50V/180



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

種別 SLD 3.50V/16/180 3.2SN ... バージョン

注文番号 1641010000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはん GTIN (EAN) 4008190279417 だ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 20 ST メッキ, 橙色, 箱

SLD 3.50V/180G



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

/X/±^	, ,	
種別	SLD 3.50V/16/180G 3.2SN	バージョン
注文番号	<u>1641140000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはん
GTIN (EAN)	4008190279547	だ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫
数量	20 ST	メッキ, 橙色, 箱
種別	SLD 3.50V/16/180G 4.5SN	バージョン
注文番号	<u>1641760000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはん
GTIN (EAN)	4008190280178	だ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 180°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫
数量	20 ST	メッキ, 黒色, 箱

SLD 3.50V/90



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別	SLD 3.50V/16/90 3.2SN O	バージョン
注文番号	1642120000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190280628	付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	20 ST	

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SLD 3.50V/90G



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダで す。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型 コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化で きます。

一般注文データ

種別	SLD 3.50V/16/90G 3.2SN	バージョン	
注文番号	<u>1642270000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ	
GTIN (EAN)	4008190280796	付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ	
数量	20 ST	キ, 橙色, 箱	
種別	SLD 3.50V/16/90G 4.5SN	バージョン	
種別 注文番号	SLD 3.50V/16/90G 4.5SN 1642890000	バージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ	
	, ,		

SL 3.50/90



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー・差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

/汉/工人	, ,	
種別	SL 3.50/08/90 3.2SN BK	バージョン
注文番号	<u>1678850000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190467685	付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 黒色, 箱

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 3.5/180G Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/180G 1.5... バージョン

注文番号1753042001プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRGTIN (EAN)4032248130948はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/180G Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/180G 1.5... バージョン

注文番号 <u>1753044001</u> プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR GTIN (EAN) 4032248135646 はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫

数量 265 ST メッキ, 黒色, Tape

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 3.5/90G Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90G 1.5S... バージョン

注文番号1761602001プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRGTIN (EAN)4032248132096はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/90G Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90G 1.5S... バージョン

注文番号 <u>1761604001</u> プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR GTIN (EAN) 4032248136049 はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm, 錫

数量 385 ST メッキ, 黒色, Tape

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 3.50/90 Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90 1.5SN... バージョン

プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR 注文番号 1761834001 4032248136148 はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm, 錫 GTIN (EAN)

385 ST 数量 メッキ, 黒色, Tape

SL 3.50/90



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー ・差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

SL 3.50/08/90 3.2SN OR ... バージョン 種別

プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ 注文番号 1597270000 GTIN (EAN) 4008190042431 付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ

50 ST 数量 キ, 橙色, 箱

SL 3.50/180G



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別	SL 3.50/08/180G 3.2SN O	パージョン
注文番号	<u>1604530000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190090975	付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	丰, 橙色, 箱
種別	SL 3.50/08/180G 4.5SN O	バージョン
種別 注文番号	SL 3.50/08/180G 4.5SN O 1604680000	バージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
	, ,	

SL 3.50/180



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別	SL 3.50/08/180 3.2SN OR	バージョン	
注文番号	<u>1604830000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ	
GTIN (EAN)	4008190170684	付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ	
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱	
種別	SL 3.50/08/180 4.5 SN O	バージョン	
種別 注文番号	SL 3.50/08/180 4.5 SN O 1604980000	バージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ	
	, ,		

SL 3.50/90G



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー・差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です • ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F) • 段ボール箱 (BX) に梱包

- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別	SL 3.50/08/90G 3.2SN OR	バージョン
注文番号	1605130000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ
GTIN (EAN)	4008190172022	付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ
数量	50 ST	キ, 橙色, 箱

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL 3.50/180G



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/180G 3.2SN D... バージョン

注文番号 1607410000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ GTIN (EAN) 4008190091385 付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッ

50 ST キ, シグナルグリーン, 箱 数量

SL 3.50/90G



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/90G 4.5SN BK... バージョン

1614180000 注文番号 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ 4008190020828 付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッ GTIN (EAN)

50 ST 数量 キ, 黒色, 箱

SL 3.50/180G



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー ・差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/180G 4.5SN B... バージョン

注文番号 1614250000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ GTIN (EAN) 4008190021702 付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫メッ

50 ST キ, 黒色, 箱 数量

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 3.5/180G Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/180G 3.2... バージョン

注文番号1842380000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRGTIN (EAN)4032248353736はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/90G Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90G 3.2S... バージョン

注文番号 1841690000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR GTIN (EAN) 4032248353040 はんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL-THR 3.5/135F



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/135F 3.2... バージョン

1003570000 注文番号 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ 4032248700196 THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 135°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, GTIN (EAN)

数量 48 ST 錫メッキ, 黒色, 箱

SL 3.50/90F



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー ・差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

SL 3.50/08/90F 3.2SN GY... 種別 バージョン

注文番号 1619910000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは 4008190149178 んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫 GTIN (EAN)

数量 50 ST メッキ,ペブルグレー,箱

SLD 3.50/90F



3.50mm ピッチのフローはんだ付け対応2段ピンヘッダ。 コネクタは、サイドオープン、サイドクローズ、フラン ジのバージョンで使用できます。オス型コネクタは、 マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。箱梱 包。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

重別 SLD 3.50/16/90F 3.2SN O... バージョン

注文番号 1633870000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは GTIN (EAN) 4008190258320 んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 20 ST メッキ, 橙色, 箱

SLD 3.50V/180F



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別 SLD 3.50 V/16/180F 3.2 ... バージョン

注文番号1641270000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRはGTIN (EAN)4008190279677んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm,

数量 20 ST 錫メッキ, 橙色, 箱

SLD 3.50V/90F



3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

一般注文データ

種別 SLD 3.50 V/16/90F 3.2 S... バージョン 注文番号 1642400000 プリント基板用プラグインコネクタ, オ

注文番号 1642400000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは 4008190280925 んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 16, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 20 ST メッキ, 橙色, 箱

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL 3.50/135F



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/135F 3.2SN O... バージョン

注文番号1643390000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRはGTIN (EAN)4008190282158んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 135°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 48 ST メッキ, 橙色, 箱

SL-SMT 3.5/180F Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別	SL-SMT 3.50/08/180F 1.5	バージョン
注文番号	<u>1761022001</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4032248131594	THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm,
数量	48 ST	錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL-SMT 3.50/08/180F 1.5	パージョン
種別 注文番号	SL-SMT 3.50/08/180F 1.5 1761024001	パージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
	, ,	

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SL-SMT 3.5/90F Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX)またはテープオンリール(RL)梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90F 1.5S... バージョン

注文番号1762062001プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/GTIN (EAN)4032248132478THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm,

SL-SMT 3.50/90F Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX)またはテープオンリール(RL)梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90F 1.5S... バージョン

注文番号 1762064001 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/GTIN (EAN) 4032248136247 THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5 mm,

数量 385 ST 錫メッキ, 黒色, Tape

SL 3.50/90F



- 3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー
- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/90F 3.2SN OR... バージョン

注文番号 1607100000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは GTIN (EAN) 4008190157661 んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 橙色, 箱

SL 3.50/180F



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/180F 3.2SN O... バージョン

注文番号1607560000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRはGTIN (EAN)4008190025151んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 橙色, 箱

SL 3.50/90F



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/90F 4.5 SN B... バージョン

注文番号 1614200000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは GTIN (EAN) 4008190021030 んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL 3.50/180F



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリアント: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

一般注文データ

種別 SL 3.50/08/180F 4.5 SN ... バージョン

注文番号1614270000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRはGTIN (EAN)4008190021788んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 4.5 mm, 錫

数量 50 ST メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/90F Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90F 3.2S... バージョン

注文番号1842140000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/GTIN (EAN)4032248353491THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm,

数量 48 ST 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/180F Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX)またはテープオンリール(RL)梱包

• オス型ヘッダへのコーディング取付可



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

-般注文データ

SL-SMT 3.50/08/180F 3.2... バージョン

注文番号 1842830000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/ GTIN (EAN) 4032248354191 THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2 mm,

48 ST 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/90LF Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G) 、ねじフランジ (F) 、はんだフランジ (LF) 、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

バージョン 種別 SL-SMT 3.50/08/90LF 3.2...

注文番号 1841920000 プリント基板用プラグインコネクタ,オス型ヘッダー,はんだフランジ, GTIN (EAN) 4032248353279 THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 3.2

mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/90LF Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G) 、ねじフランジ (F) 、はんだフランジ (LF) 、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています

24

- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

バージョン 種別 SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5...

注文番号 1805370000 プリント基板用プラグインコネクタ,オス型ヘッダー,はんだフランジ, GTIN (EAN) 4032248269723 THT/THRはんだ接続。3.50 mm. 極数: 8.90°. ソルダーピン長 (I): 1.5

mm, 錫メッキ, 黒色, Tape 数量 385 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL-SMT 3.5/90LF Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5... バージョン

 注文番号
 1805000000
 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,

 GTIN (EAN)
 4032248268900
 THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 90°, ソルダーピン長 (I): 1.5

数量 48 ST mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SL-SMT 3.5/180LF Tape



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション:サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ(RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別 SL-SMT 3.50/08/180LF 1.... バージョン

注文番号 1805290000 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ, GTIN (EAN) 4032248269556 THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 1.5

数量 265 ST mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

作成日 01.11.2025 07:52:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SL-SMT 3.5/180LF Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- # ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ(F)、はんだフランジ(LF)、 スナップオンはんだフランジ (RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に 対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り(BX) またはテープオンリール(RL) 梱包オス型ヘッダへのコーディング取付可

一般注文データ

種別	SL-SMT 3.50/08/180LF 1	バージョン
注文番号	<u>1804760000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248268542	THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 1.5
数量	48 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SL-SMT 3.50/08/180LF 3	バージョン
注文番号	1842600000	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、はんだフランジ、
ユヘ田っ	1042000000	ノッフト奉収用ノフシュフコネンツ, オス空へッツー, はんたノフラン,
GTIN (EAN)	4032248353965	フラント基板用フラヴィフコネジッ, オス空ベッター, はんたフランシ, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (I): 3.2