


SLA BB4 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**小さな部品、大きな効果：**

クリップ式取付部品は、以下の方法により、プラグ接続全体の機械的強度を向上させます。

- ・オス型コネクタをプリント基板に固定
 - ・ソケットとオス型コネクタ間の耐振動接続を実現
- クリップ式と組立式 - 常に最適な解決策を提供します：
- ・耐衝撃性に優れ、正確な嵌合が可能な嵌め込み式構造
 - ・耐衝撃性に優れた金属製ネジ穴
 - ・すべての電線接続方向に適合

最大限の安定性と最小限の作業：

- ・頻繁な締め付け操作に対応する非常に優れた障害耐性
- ・簡単に選択できる完全セット

達成の結果：はんだ付け箇所、接点、およびモジュール全体は、振動や引っ張り荷重などの機械的応力に対して、より耐性が高くなります。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、取付用フード、橙色、極数: 0
注文番号	1571720000
種別	SLA BB4 OR
GTIN (EAN)	4008190098995
数量	50 items
製品データ	
パッケージ	箱

SLA BB4 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.9449 inch
高さ	9.8 mm	高さ (インチ)	0.3858 inch
幅	7.62 mm	幅 (インチ)	0.3 inch
正味重量	1.34 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	橙色
カラーチャート (類似)	RAL 2000	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	100 °C

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984
------------	------------------------

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	185.00 mm
VPE幅	113.00 mm	VPEの高さ	18.00 mm

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		