


## LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

## 一般注文データ

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 6 x 15.2 mm, 銀色
注文番号	<a href="#">1686360001</a>
種別	LM MT300 15/6 SI
GTIN (EAN)	4008 190493837
数量	10 items

## LM MT300 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	15.2 mm	幅 (インチ)	0.5984 inch
正味重量	10.03 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...150 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリレート接着剤		
アークごとの数	484		
印刷方法	レーザー印刷		
バージョン	自己接着型		
幅	15.2 mm		
UL 94 可燃性等級	HB		
動作温度範囲、最大	150 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	銀色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステル、PVCフリー		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカ数	4840		
パッケージ単位当たりマーカ数	供給フォーム	ラベル・シート	
	パッケージ単位当たりマーカ数	10	
	組み合わせごとのマーカ数	484	
UL 969 j 準拠の認可	はい		
組み合わせごとのマーカ数	1 Label sheet = 484 Device markers		
動作温度範囲	-40...150 °C		

## 装置マーカ

ハロゲン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

