


LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

一般注文データ

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 8 x 20.3 mm, 銀色
注文番号	1686380001
種別	LM MT300 20/8 SI
GTIN (EAN)	4008 190493929
数量	10 items

LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	20.3 mm	幅 (インチ)	0.7992 inch
正味重量	9.94 g		

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリレート接着剤		
アークごとの数	264		
印刷方法	レーザー印刷		
バージョン	自己接着型		
幅	20.3 mm		
UL 94 可燃性等級	HB		
動作温度範囲、最大	150 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	銀色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステル、PVCフリー		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	2640		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート	
	パッケージ単位当たりマーカース数	10	
	組み合わせごとのマーカース数	264	
UL 969 j 準拠の認可	はい		
組み合わせごとのマーカース数	1 Label sheet = 264 Device markers		
動作温度範囲	-40...150 °C		

装置マーカース

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

