



ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。

- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

#### 一般注文データ

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| バージョン      | ケーブルストラップ, 4.6 x 127 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N |
| 注文番号       | <a href="#">1699800000</a>                       |
| 種別         | SCT 4.6/127 C                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190892241                                    |
| 数量         | 100 items                                        |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                            |
| 最終注文日      | 2022-10-31T00:00:00+01:00                        |
| 代替製品       | <a href="#">SCT 4.6/125</a>                      |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.25 mm | 奥行き (インチ) | 0.0098 inch |
| 高さ   | 127 mm  | 高さ (インチ)  | 5 inch      |
| 幅    | 4.6 mm  | 幅 (インチ)   | 0.1811 inch |
| 正味重量 | 1.6 g   |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -80...538 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 設置材料

|               |         |           |                     |
|---------------|---------|-----------|---------------------|
| 紫外線耐性         | はい      | 再開放       | いいえ                 |
| UL 94 可燃性等級   | None    | 動作温度範囲、最大 | 538 °C              |
| 動作温度範囲、最小     | -80 °C  | ハロゲン      | いいえ                 |
| ケーブル直径、最大     | 25 mm   | 基本材質      | ステンレススチール<br>1.4301 |
| 引張耐性          | 445 N   | バンドル直径、最大 | 25 mm               |
| 引張り強さ (ポンド荷重) | 100 lbf |           |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

図面

図面

