データシート

SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ワイドミュラーのスチールシリーズは、高温や重度の化学効果などの極端な条件に対応した、スチールケーブルストラップの総合的な組み合わせを有しています。
- ステンレススチール AISI 316、
- 屋外使用に最適、
- 放射線耐性および耐腐食性、
- 反磁性、
- 鋸歯形状がないため、絶縁材に損傷はありません。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.6 x 201 mm, ステンレススチール 1.4301, 445 N
注文番号	1699810000
種別	SCT 4.6/201 C
GTIN (EAN)	4008190892258
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2022-10-31T00:00:00+01:00
代替製品	SCT 4.6/200

データシート

SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

深さ	0.25 mm	奥行き（インチ）	0.0098 inch
高さ	201 mm	高さ（インチ）	7.9134 inch
幅	4.6 mm	幅（インチ）	0.1811 inch
正味重量	2.2 g		

温度

動作温度範囲	-80…538 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	はい	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	None	動作温度範囲、最大	538 °C
動作温度範囲、最小	-80 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	51 mm	基本材質	ステンレススチール 1.4301
引張耐性	445 N	バンドル直径、最大	50 mm
引張り強さ（ポンド荷重）	100 lbf		

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

SCT 4.6/201 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

