

## SKMU PG16-K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 16, 6 mm, ポリアミド6 (PA6-GF30)) |
| 注文番号       | <a href="#">1719140000</a>                                       |
| 種別         | SKMU PG16-K SW                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190352363                                                    |
| 数量         | 100 items                                                        |
| 配送ステータス    | 中止                                                               |
| 利用可能期限     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                        |
| 代替製品       | <a href="#">SKMU PG16-K GR</a>                                   |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 6 mm   | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 0.75 g |          |             |

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般的情報

|             |                      |           |          |
|-------------|----------------------|-----------|----------|
| シリコーン       | いいえ                  | 外径        | 34.65 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB                   | 動作温度範囲、最大 | 100 °C   |
| 動作温度範囲、最小   | -40 °C               | スレッドピッチ   | 1.41 mm  |
| ハロゲン        | いいえ                  | AF サイズ 1  | 30 mm    |
| 厚さ          | 6.00 mm              | ケーブルグランド  | PG 16    |
| 基本材質        | ポリアミド6 (PA6 - GF30)) | 外付スレッド    | PG 16    |
| 内付スレッド      | PG 16                | ねじ山長さ     | 6 mm     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

