

## ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

#### 一般注文データ

バージョン	SwitchMark, 保護キャップ, 18 x 27 mm, 透明
注文番号	<a href="#">1720590002</a>
種別	ETO SM 27/18 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4008190988005
数量	10 items

**ETO SM 27/18 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.2 mm	奥行き (インチ)	0.0079 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	27 mm	幅 (インチ)	1.063 inch
正味重量	11.2 g		

**温度**

動作温度範囲	-20...80 °C
--------	-------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	永久アクリル共重合体	
アーケごとの数	112	
バージョン	自己接着型	
幅	27 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-20 °C	
色	透明	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Protective cap	
動作温度範囲	-20...80 °C	

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ETO SM 27/18 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

