

KSW 2,5 8/5,08 9-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

一般注文データ

バージョン	KSW, 端子マーカ, 2.5 x 40.6 mm, ピッチ (mm) (P): 5.08 Weidmueller, 白色
注文番号	163010009
種別	KSW 2,5 8/5,08 9-16
GTIN (EAN)	4008190217532
数量	10 items

KSW 2,5 8/5,08 9-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	2.5 mm	高さ (インチ)	0.0984 inch
幅	40.6 mm	幅 (インチ)	1.5984 inch
正味重量	0.56 g		

温度

動作温度範囲 150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリル酸系	抵抗コード準拠の素材色	9
印刷の配置	水平	アークごとの数	20
印刷方法	熱伝達	バージョン	自己接着型
幅	40.6 mm	動作温度範囲、最大	150 °C
色	白色	基本材質	ポリエステル、PVCフリー
印刷色	黒色	印刷文字	数字
互換性を有するプリンター		動作温度範囲	150 °C
用途/製造元	Weidmueller	インプリント	9 - 16

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		