


**LM MT300 18/6.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

**一般注文データ**

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 6.5 x 18 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1749321044</a>
種別	LM MT300 18/6.5 WS
GTIN (EAN)	4008190051679
数量	10 items

**LM MT300 18/6.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	6.5 mm	高さ (インチ)	0.2559 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	9.5 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	アクリレート接着剤	
抵抗コード準拠の素材色	9	
アークごとの数	320	
印刷方法	レーザー印刷	
バージョン	自己接着型	
幅	18 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステル、PVCフリー	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	3200	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	組み合わせごとのマーカー数	320
UL 969 j 準拠の認可	はい	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 320 Device markers	
動作温度範囲	-40...150 °C	

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**LM MT300 18/6.5 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

