### THM WO 25/140 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 図に類似

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗から マークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

#### 一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, 黄色
注文番号	<u>1751561687</u>
種別	THM WO 25/140 GE
GTIN (EAN)	4032248001057
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **THM WO 25/140 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	0.03 mm	奥行き(インチ)	0.001 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
<b>届</b>	140 mm	幅(インチ)	5.5118 inch
E味重量	638 g		
温度			
動作温度範囲	-40150 °C		
環境製品コンプライアンス			
2-11C <del>21</del> C 24C	淮坳 (左 □△+>↓ \		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)  O.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
REACH SVHC	U. IWt%を超えるSVHUは	含まれていません	
一般データ			
接着剤	ポリアクリレート接着剤		
<sub> </sub>	4		
低加コート学拠の系材 巴 印刷種別			
<u> </u>	ニュートラル 自己接着型		
<u>、「ーション                                    </u>	日 5 接 信 空 140 mm		
<sup>忸</sup>	V-0		
動作温度範囲、最大 動作温度範囲、最小	150 °C -40 °C		
<u>色</u> ハロゲン	 いいえ		
ベログノ 基本材質			
基本が賞 印刷文字			
氾闹又子 パッケージ単位当たりマーカー数	#拾戦 供給フォーム	ラベル!	11 — 11
(ッケーン単位当たりマーカー数 ラベリングフィールドのサイズ	供給ノオーム   26 x 25 mm	ラベル!	) — /v
	20 X 25 IIIII		
互換性を有するプリンター 四2.今かせごとのファカッ数	1   abal mark = 0 1	and askla masuks:	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
動作温度範囲	-40150 °C 1050		
ロールあたりの数	1000		
尊体およびケーブルマーカー			
ハロゲン	しいしき	道休斯而一是士	500 mm²

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.75 mm²		36.4 mm
導体外径、最小	8.3 mm	 導体外径	8.3 - 36.4 mm
接続配線の断面	0.75 - 500 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

作成日 01.11.2025 01:05:27 MEZ

カタログステータス / 図面 2



図面

## **THM WO 25/140 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## THM WO 25/140 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 S

バージョン Ink ribbon

作成日 01.11.2025 01:05:27 MEZ

カタログステータス / 図面 4