


THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- ・高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ・ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するためには、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1753241687 |
| 種別 | THM MT30X 20/8 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248008476 |
| 数量 | 1 items |

THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.08 mm | 奥行き (インチ) | 0.0031 inch |
| 高さ | 8 mm | 高さ (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 20 mm | 幅 (インチ) | 0.7874 inch |
| 正味重量 | 330 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -40...150 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | |
|-----------------|---|--------|
| 接着剤 | アクリル酸系 | |
| 印刷方法 | 熱伝達 | |
| バージョン | 自己接着型, ハロゲンフリー | |
| 幅 | 20 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| 動作温度範囲、最大 | 150 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | 黄色 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| 基本材質 | ポリエスチル | |
| 印刷文字 | 非搭載 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Label reel = Device markers | |
| 動作温度範囲 | -40...150 °C | |
| ロールあたりの数 | 10000 | |

装置マーカー

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 ST | |