


CLI F 2-17.5 WS/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの製品は、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションを提供します。アプリケーションプログラムは、薄型導体から大型外径ケーブルまで多岐にわたります。品揃えは、個別のタグを有する組み合わせシステム、透明スリーブ、およびケーブルストラップ締結対応のマーカーを含みます。個別のラベリング対応の開放マーカーと閉鎖マーカー、および印刷マーカーまたは空白マーカーから選べます。ワイドミュラーのハロゲンフリーで低エミッションの導体マーカーは、ヨーロッパ基準、さらに有名なプラントメーカーの社内基準に準拠しています。導体とケーブルマーカー - システムは次の用途で使用できます：

- 個別のラベリング要件に合わせた印刷済マーカーのクリッピング
- 標準文字セットの文字を使用したラベリング
- 文字コード形成のために、印刷済の各文字の組み合わせ
- SMarkレーザー、PrintJet、プロッタ、MC-MCP PlusMobilio、レーザープリンター(DIN A4 フォーマット)、熱転写プリンター、または STI ペンを使用したお客様対応のラベリング

サンプルの選択は、ワイドミュラー導体マーカーサンプルバッグ(注文番号 1640420000)で確認いただけます。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 17.5 x 9 mm, 白色
注文番号	1764050000
種別	CLI F 2-17.5 WS/GE
GTIN (EAN)	4032248052431
数量	10 items

CLI F 2-17.5 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	21.2 g		

温度

動作温度範囲	-30...120 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード 準拠の素材色	9	アークごとの数	352
印刷種別	ニュートラル	幅	9 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ポリエステル、PVCフリー
印刷文字	非搭載	推奨業種	プロセス、機械
動作温度範囲	-30...120 °C		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	テキストフィールドの幅	17.5 mm
テキストフィールドの高さ	9.53 mm	導体外径	10 - 317 mm

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI F 2-17.5 WS/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

