


ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラグ接続可能
注文番号	1766640000
種別	ESG 8/17 SCHS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248065530
数量	40 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.38 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.005 kg CO2 eq.

一般データ

印刷方法	MCLレーザー
バージョン	プラグ接続可能
幅	17 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	顧客の仕様に準拠
ハロゲン	いいえ
基本材質	PA 66
印刷色	黒色
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求
パッケージ単位当たりマーカ数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカ数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	タグレールSchS2

装置マーカ

ハロゲン いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

図面



ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



一般注文データ

種別	SCHS2 K	バージョン
注文番号	1720600000	デバイスマーカー, アクセサリ x 8 mm, PVC, 色: 黒色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4008190362270	
数量	50 ST	
種別	SCHS2	バージョン
注文番号	0337400000	デバイスマーカー, アクセサリ, 1000 x 8 mm, PVC, 色: 黒色, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248396047	
数量	50 ST	