


LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

一般注文データ

バージョン	LaserMark, 导体およびケーブルマーク, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, 白色
注文番号	1768400000
種別	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
数量	10 items

LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	95 mm	幅 (インチ)	3.7401 inch
正味重量	10.1 g		

温度

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリル酸系	
抵抗コード準拠の素材色	9	
アーケごとの数	21	
印刷種別	ニュートラル	
バージョン	自己接着型	
幅	95 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	210	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカー数	10
	組み合わせごとのマーカー数	21
ラベリングフィールドのサイズ	25.4 x 25 mm	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-40...150 °C	

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	2.5 mm ²	導体外径、最大	22 mm
導体外径、最小	8 mm	テキストフィールドの幅	25.4 mm
テキストフィールドの高さ	25 mm	導体外径	8 - 22 mm
接続配線の断面	2.5 - 6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

