

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ヒューズ端子台およびコンポーネント端子台により、保護素子や機能素子を端子ストリップへ直接組み込むことができます。ヒューズ端子台には、電気回路を過負荷から確実に保護するための内蔵ヒューズホルダーが含まれており、制御および分電器バーシステムに最適です。コンポーネント端子台を使用すると、ダイオード、抵抗、LEDなどの電子コンポーネントを配線に直接組み込むことができます。これにより、スイッチング機能を省スペースかつ明確に配置した実装と、信号の分離が可能になります。両種の端子台により、安全性の高い、容易なメンテナンス、コンパクトで機能指向の設置が実現します。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Zシリーズ, ヒューズ端子, 定格断面: 2.5 mm <sup>2</sup> , 耐張クランプ接続, 直接実装 |
| 注文番号       | <a href="#">1686470000</a>                                |
| 種別         | ZSI 2.5 OR  |
| GTIN (EAN) | 4008190854157   |
| 数量         | 50 items  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E60693

## 寸法と重量

|               |             |           |            |
|---------------|-------------|-----------|------------|
| 深さ            | 73 mm       | 奥行き (インチ) | 2.874 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 74 mm       | 高さ        | 79.5 mm    |
| 高さ (インチ)      | 3.1299 inch | 幅         | 7.9 mm     |
| 幅 (インチ)       | 0.311 inch  | 正味重量      | 18.13 g    |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|                |                         |                  |  |
|----------------|-------------------------|------------------|--|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)               |                  |  |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |                  |  |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート              | 0.535 kg CO2 eq. |  |

## CSA評価データ

|               |        |              |                |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 12 AWG | 電圧規模C (CSA)  | 600 V          |
| 電流の規模C (CSA)  | 15 A   | 証明書番号 (CSA)  | 200039-1152892 |
| 電圧規模B (CSA)   | 600 V  | 電流の規模B (CSA) | 15 A           |
| 電圧規模D (CSA)   | 150 V  | 電流の規模D (CSA) | 15 A           |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG |              |                |

## UL評価データ

|                     |        |                     |        |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (UR)    | 12 AWG | 電流の規模C (UR)         | 10 A   |
| 電圧規模C (UR)          | 300 V  | 導体サイズ工場配線最小 (UR)    | 26 AWG |
| 証明書番号 (UR)          | E60693 | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 26 AWG |
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 12 AWG |                     |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|  |                      |   |                   |
|--|----------------------|---|-------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ   | A3                   | 導体接続断面積 AWG、最大  | AWG 12            |
| 接続方向   | 傾斜/角度のついた            | 被覆剥き長さ  | 10 mm             |
| 接続方式 2   | 耐張クランプ接続             | 接続方式  | 耐張クランプ接続          |
| 接続数  | 2                    | クランプ範囲、最大   | 4 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最小  | 0.13 mm <sup>2</sup> | 刃寸法   | 0.6 x 3.5 mm      |
| 配線接続断面 AWG、最小  | AWG 26               | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 |                   |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 |                      | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 2.5 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 |                   |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 |                      | 配線接続断面、細径撚線、最大  | 4 mm <sup>2</sup> |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|                  |                      |                 |                      |
|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 配線接続断面、細径撚線、最小   | 0.13 mm <sup>2</sup> | 接続断面、撚線、最大      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 接続断面、撚線、最小       | 0.13 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.13 mm <sup>2</sup> | 接続断面、細径撚線、最小    | 0.13 mm <sup>2</sup> |

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |          |   |                     |
|-----------|----------|---|---------------------|
| 接続方向、追加接続 | 上部       | 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 接続種別、追加接続 | 耐張クランプ接続 |   |                     |

## システム仕様

|                 |   |               |     |
|-----------------|---|---------------|-----|
| バージョン           | 耐張クランプ接続, ヒューズカートリッジ, LEDなし, プラグイン交差接続用, コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい  |
| 電位数             | 1   | レベル数          | 1   |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2   | 層ごとの電位数       | 1   |
| 内部で交差接続されたレベル   | いいえ   | PE 接続         | いいえ |
| 取り付けレール         | TS 35   | N 関数          | いいえ |
| PE 関数           | いいえ   | PEN 関数        | いいえ |

## ヒューズ端子

|                         |                  |                         |                  |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| カートリッジヒューズ              | G-Si.5 x 20      | ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)   | 旋回               |
| 表示電圧種別                  | AC/DC            | 動作電圧、最大                 | 500 V            |
| 複合材調整のみの短絡保護のための出力損失    | 59°Cで4.0 W、6.3 A | 個別構成に対してのみの短絡保護のための出力損失 | 59°Cで4.0 W、6.3 A |
| 個別装置の過負荷および短絡保護のための出力損失 | 30°Cで2.5 W、6.3 A | 複合調整の過負荷および短絡保護のための出力損失 | 37°Cで1.6 W、6.3 A |

## 全般

|               |        |         |               |
|---------------|--------|---------|---------------|
| 導体接続断面 AWG、最大 | AWG 12 | 設置アドバイス | 直接実装          |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 標準      | IEC 60947-7-3 |
| 取り付けレール       | TS 35  |         |               |

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質        | Wemid | 色 | 橙色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 評価データ

|            |                     |                        |         |
|------------|---------------------|------------------------|---------|
| 定格断面       | 2.5 mm <sup>2</sup> | 定格電圧                   | 500 V   |
| 隣接端子への定格電圧 | 500 V               | 定格 DC 電圧               | 500 V   |
| 公称電流       | 6.3 A               | 最大導体電流                 | 6.3 A   |
| 標準         | IEC 60947-7-3       | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1.33 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV                | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 0.77 W  |
| 汚染度        | 3                   |                        |         |

## 追加の技術データ

|         |      |           |     |
|---------|------|-----------|-----|
| 開放側面    | 右    | 類似端子数     | 1   |
| 設置アドバイス | 直接実装 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 取り付け方式  | 箆合仕様 |           |     |

技術データ

重要なメモ

製品情報 電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります

分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

図面



## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 6/2 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627850000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/3 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627860000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/4 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627870000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/24 GE                | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1908990000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/32 GE                | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1733640000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 種別         | ZAP/TW 3                   | バージョン                     |
| 注文番号       | <a href="#">1608800000</a> | Zシリーズ, アクセサリ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190190927              |                           |
| 数量         | 50 ST                      |                           |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW 3 BL                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1608810000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190190934              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 GN                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1683840000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190477561              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 GR                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1683870000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190477592              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 OR                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1608820000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190190941              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 RT                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1683820000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190477547              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 SW                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1683890000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190477615              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW 3 WS                | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1683880000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4008190477608              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | ZTA 1                      | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1609040000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851              |                      |
| 数量         | 25 ST                      |                      |
| 種別         | ZTA 1/ZA                   | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">1609050000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543              |                      |
| 数量         | 25 ST                      |                      |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別         | G 20/0.10A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430300000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.1 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/0.20A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430400000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.2 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/0.25A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430500000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/0.50A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430600000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/0.63A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0439000000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 0.63 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/1.00A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430700000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/1.60A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430800000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 1.6 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/2.00A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0430900000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/2.50A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431000000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 2.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |
| 種別         | G 20/3.15A/F               | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0431100000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 3.15 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              |                                  |
| 数量         | 10 ST                      |                                  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別         | G 20/4.00A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0431200000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 20   |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 種別         | G 20/5.00A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0431300000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 5 A, G-Si.5 x 20   |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 種別         | G 20/6.30A/F               | バージョン                           |
| 注文番号       | <a href="#">0431400000</a> | 小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | WS 12/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609860000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア   |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 720 ST                     |  |

## STR 透明ストリップ



## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別         | STR 7 F.SCHT 7             | バージョン                            |
| 注文番号       | <a href="#">0515300000</a> | 端子台マーカー, 保護キャップ, 27 x 6.3 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4008190182175              |                                  |
| 数量         | 20 ST                      |                                  |

## 空白




実績のある MultiCard 形式採用の ZS マーカーは、Z モデルシリーズ専用が開発されています。それらは広い印刷面積を備えています。ヒンジ機構は、分解せずに渡り配線コネクタにアクセス可能です。単体のタグがストリップにクリップ固定されているため、迅速な設置が保証されます。単一のタグは分離が容易です。

- ヒンジ付きマーカー面
  - ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZS 15/5 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1646630000</a> | ZS, 端子マーカー, 15 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, ア |
| GTIN (EAN) | 4008190401214              | レン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 480 ST                     |  |

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ZGB 15                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1636530000</a> | 端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00   |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, 白色                                  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZGB 30                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1611930000</a> | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00   |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, 白色                                  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZGB 30/3.5                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1778290000</a> | 端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 白 |
| GTIN (EAN) | 4032248161065              | 色  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学および電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がり ensures。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 種別         | ZAP TNHE/ZSI2.5            | バージョン          |  |
| 注文番号       | <a href="#">1610840000</a> | Zシリーズ, エンドプレート |  |
| GTIN (EAN) | 4008190263379              |                |  |
| 数量         | 25 ST                      |                |  |

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン           |  |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                 |  |
| 数量         | 100 ST                     |                 |  |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン           |  |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                 |  |
| 数量         | 100 ST                     |                 |  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## WS 12/5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。


## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |       |                                       |
|------------|----------------------------|-------|---------------------------------------|
| 種別         | WS 12/5 MM WS              | バージョン |                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2007190000</a> |       | WS, 端子マーカ, 12 x 5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |       |                                       |
| 数量         | 800 ST                     |       |                                       |

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカ対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |       |                  |
|------------|----------------------------|-------|------------------|
| 種別         | ZST 1                      | バージョン |                  |
| 注文番号       | <a href="#">1269070000</a> |       | アクセサリ, アクセサリホルダー |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |       |                  |
| 数量         | 25 ST                      |       |                  |

## ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm  |
| 数量         | 1 ST                       |   |