

HDC-KIT-HA 04.401

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC(ヘビーデュティーコネクタ)キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルランドから構成されます。

ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

導体接続レベルは、ネジ要素として設計されています。すべてのネジ接続には、ワイヤー保護スプリングを備えています。

一般注文データ

バージョン	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ, キット, HA, 設置サイズ: 1, 極: 4, ねじ接続, 400 V, 16 A, プラスチック, PG 11
注文番号	1712600000
種別	HDC-KIT-HA 04.401
GTIN (EAN)	4008190947828
数量	1 items

HDC-KIT-HA 04.401

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 99 g

温度

制限温度 -30 °C ... 80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aeee076

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 11
側方ケーブル取り入れ口数	0
ロックシステム設計	下側のサイドロックランプ
シーリング	NBR
BG	1

上部ケーブル取り入れ口数	1
接続方式	ねじ接続
設置サイズ	1
色(RAL)	RAL 7035

一般データ

ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65
シリーズ	HA	EMC ハウジング	いいえ

バージョン

接続方式	ねじ接続
導体断面、最大	2.5 mm ²
最大主要接点トルク	0.55 Nm
主要接点最小トルク	0.5 Nm

設置サイズ	1
導体断面、最小	0.5 mm ²
基本材質	プラスチック
BG	1

一般データ

極数	4	接続種別 PE	ねじ接続
設置サイズ	1	ケーブルグランド	PG 11
基本材質	プラスチック	シリーズ	HA
定格電圧(DIN EN 61984)	400 V	定格電流(DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-02-92
