


**LM MT300 30/20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

- 接着型ポリエステル製ラベル
- A4 レーザープリンターに適合
- 耐摩耗性
- 高耐熱性
- 全種類のスイッチギアおよびモジュールへのマーキング  
対応
- ボールペンや STI マーキングペンで記載可能

**一般注文データ**

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 20 x 30 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1724161044</a>
種別	LM MT300 30/20 WS
GTIN (EAN)	4008190369019
数量	10 items

**LM MT300 30/20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	10.65 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...150 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

接着剤	アクリレート接着剤				
抵抗コード準拠の素材色	9				
アークごとの数	78				
印刷方法	レーザー印刷				
バージョン	自己接着型				
幅	30 mm				
UL 94 可燃性等級	HB				
動作温度範囲、最大	150 °C				
動作温度範囲、最小	-40 °C				
色	白色				
ハロゲン	いいえ				
基本材質	ポリエステル、PVCフリー				
印刷文字	非搭載				
パッケージ単位当たりマーカー数	780				
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート			
	パッケージ単位当たりマーカー数	10			
	組み合わせごとのマーカー数	78			
UL 969 j 準拠の認可	はい				
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = 78 Device markers				
動作温度範囲	-40...150 °C				

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**LM MT300 30/20 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

