

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



ヒューズ端子台およびコンポーネント端子台により、保護素子や機能素子を端子ストリップへ直接組み込むことができます。ヒューズ端子台には、電気回路を過負荷から確実に保護するための内蔵ヒューズホルダーが含まれており、制御および分電器バーシステムに最適です。

コンポーネント端子台を使用すると、ダイオード、抵抗、LEDなどの電子コンポーネントを配線に直接組み込むことができます。これにより、スイッチング機能を省スペースかつ明確に配置した実装と、信号の分離が可能になります。両種の端子台により、安全性の高い、容易なメンテナンス、コンパクトで機能指向の設置が実現します。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Zシリーズ、ヒューズ端子、定格断面: 6 mm <sup>2</sup> 、耐張クラップ接続、黒色、直接実装 |
| 注文番号       | <a href="#">1814690000</a>                             |
| 種別         | ZSI 6-2/FC   |
| GTIN (EAN) | 4032248358489  |
| 数量         | 25 items   |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

|               |             |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ            | 50 mm       | 奥行き (インチ) | 1.9685 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 51 mm       | 高さ        | 70 mm       |
| 高さ (インチ)      | 2.7559 inch | 幅         | 8.1 mm      |
| 幅 (インチ)       | 0.3189 inch | 正味重量      | 20.6 g      |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## CSA評価データ

|               |        |             |                |
|---------------|--------|-------------|----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG | 電圧規格C (CSA) | 300 V          |
| 電流の規格C (CSA)  | 25 A   | 証明書番号 (CSA) | 200039-1152892 |
| 配線の最小断面 (CSA) | 22 AWG |             |                |

## UL評価データ

|                            |        |                            |        |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 10 AWG | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 22 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)  | 22 AWG |
| 電圧サイズ C (cURus)            | 300 V  | コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|   |                      |                                      |                        |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                      | A5                   | 導体接続断面積 AWG、最大                       | AWG 8                  |
| 接続方向                                    | 上部                   | 被覆剥き長さ                               | 10 mm                  |
| 接続方式 2                                  | 耐張クランプ接続             | 接続方式                                 | 耐張クランプ接続               |
| 接続数                                     | 2                    | クランプ範囲、最大                            | 10 mm <sup>2</sup>     |
| クランプ範囲、最小                               | 0.33 mm <sup>2</sup> | 刃寸法                                  | 4.0 x 0.8 mm           |
| 配線接続断面 AWG、最小                           | AWG 26               | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm <sup>2</sup> | 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.33 mm <sup>2</sup> |                      | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm <sup>2</sup> | 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 |
| 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小                  |                      | 配線接続断面、細径撚線、最大                       | 10 mm <sup>2</sup>     |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.33 mm <sup>2</sup> |                      | 接続断面、撚線、最大                           | 6 mm <sup>2</sup>      |
| 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小                  |                      | 配線接続断面ソリッドコア、最大                      | 10 mm <sup>2</sup>     |
| 配線接続断面、細径撚線、最小                          | 0.33 mm <sup>2</sup> | 接続断面、細径撚線、最小                         | 0.33 mm <sup>2</sup>   |
| 接続断面、撚線、最小                              | 0.33 mm <sup>2</sup> |                                      |                        |
| 配線接続断面、ソリッドコア、最小                        | 0.33 mm <sup>2</sup> |                                      |                        |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| 接続方向、追加接続 | 傾斜/角度のついた | 導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 |
|-----------|-----------|---|

|           |          |
|-----------|----------|
| 接続種別、追加接続 | 耐張クランプ接続 |
|-----------|----------|

## システム仕様

|                 |   |               |     |
|-----------------|---|---------------|-----|
| バージョン           | 耐張クランプ接続、ヒューズカートリッジ、LEDなし、<br>プラグイン交差接続用、コネクタ無しの終端部 | エンドカバープレートの要求 | はい  |
| 電位数             | 1   | レベル数          | 1   |
| レベルごとのクランプポイント数 | 2   | 層ごとの電位数       | 1   |
| 内部で交差接続されたレベル   | いいえ   | PE 接続         | いいえ |
| 取り付けレール         | TS 35   | N 関数          | いいえ |
| PE 関数           | いいえ   | PEN 関数        | いいえ |

## 全般

|                |        |         |                            |
|----------------|--------|---------|----------------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 8  | 設置アドバイス | 直接実装                       |
| 配線接続断面 AWG、最小  | AWG 26 | 標準      | DIN 72581-3, IEC 60947-7-3 |

|         |       |
|---------|-------|
| 取り付けレール | TS 35 |
|---------|-------|

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 基本材質        | Wemid | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 評価データ

|            |                            |                         |         |
|------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 定格断面       | 6 mm <sup>2</sup>          | 定格電圧                    | 250 V   |
| 隣接端子への定格電圧 | 250 V                      | 定格 DC 電圧                | 250 V   |
| 公称電流       | 30 A                       | 最大導体電流                  | 30 A    |
| 標準         | DIN 72581-3, IEC 60947-7-3 | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗   | 0.78 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV                       | IEC 60947-7-x に準拠した出力損失 | 1.31 W  |
| 汚染度        | 3                          |                         |         |

## 追加の技術データ

|           |     |         |      |
|-----------|-----|---------|------|
| 開放側面      | 右   | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式  | 嵌合仕様 |

## 重要なメモ

|      |  |
|------|--|
| 製品情報 | 電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります |
|------|--|

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## ZSI 6-2/FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



ATO® Style Blade Fuse according to DIN 72581-3



## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 6/2 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627850000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/3 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627860000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/4 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1627870000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/24 GE                | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1908990000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |
| 種別         | ZQV 6/32 GE                | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1733640000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334              |                   |
| 数量         | 10 ST                      |                   |

## エンドプレートと分離プレート



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | ZAP ZDU6-2 SW              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1814710000</a> | Zシリーズ, エンドプレート |
| GTIN (EAN) | 4032248359417              |                |
| 数量         | 50 ST                      |                |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドプラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドプラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドプラケットには、グループマーク一対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EW 35                      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0383560000</a> | エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | EW 35 GR 7032              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0383530000</a> | エンドプラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C      |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | EW 35/SCHA/M3              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0258660000</a> | エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | WEW 35/1                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1059000000</a> | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | WEW 35/2                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1061200000</a> | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | ZEW 35                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9540000000</a> | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 種別         | ZEW 35/2                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">8630740000</a> | エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100 °C  |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 種別         | ZTA 7/ZA                   | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">1780670000</a> | アクセサリ, テストアダプター, 9 A        |
| GTIN (EAN) | 4032248180202              |                             |
| 数量         | 25 ST                      |                             |
| 種別         | PS 2.3 RT                  | バージョン                       |
| 注文番号       | <a href="#">0180400000</a> | テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                             |
| 数量         | 20 ST                      |                             |

## 警告カバー

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。



## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | ZAD 2/4                    | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">1609080000</a> | Zシリーズ, カバー |
| GTIN (EAN) | 4008190263317              |            |
| 数量         | 20 ST                      |            |

## カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- プランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC SDR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | 顧客の仕様に準拠   |
| 数量         | 200 ST                     |  |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 空白



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609900000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller, アレン・ブラッドリー, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609920000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmüller, アレン・ブラッドリー, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190203511              |  |
| 数量         | 540 ST                     |  |
| 種別         | ZS 12/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1610020000</a> | ZS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller, アレン・ブラッドリー, 白色   |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              |  |
| 数量         | 400 ST                     |  |

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |
| 種別         | BZT 1 ZA WS 10/5           | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">1805520000</a> | アクセサリ, マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ヒューズ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | ETA 1180 01 0.25A          | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1278860000</a> | 小型ヒューズ, 0.25 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091441              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 0.1A           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1278840000</a> | 小型ヒューズ, 0.1 A  |
| GTIN (EAN) | 4050118091373              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 8A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279060000</a> | 小型ヒューズ, 8 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091410              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 7A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279050000</a> | 小型ヒューズ, 7 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091434              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 6A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279040000</a> | 小型ヒューズ, 6 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091502              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 5A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279030000</a> | 小型ヒューズ, 5 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091465              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 4A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279020000</a> | 小型ヒューズ, 4 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091496              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 3A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1278990000</a> | 小型ヒューズ, 3 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091298              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 3.5A           | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1279010000</a> | 小型ヒューズ, 3.5 A  |
| GTIN (EAN) | 4050118091397              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |
| 種別         | ETA 1180 01 2A             | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1278970000</a> | 小型ヒューズ, 2 A    |
| GTIN (EAN) | 4050118091489              |                |
| 数量         | 5 ST                       |                |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 種別         | ETA 1180 01 2.5A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278980000</a> | 小型ヒューズ, 2.5 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091403              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 1A             | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278950000</a> | 小型ヒューズ, 1 A   |
| GTIN (EAN) | 4050118091366              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 10A            | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1279070000</a> | 小型ヒューズ, 10 A  |
| GTIN (EAN) | 4050118091427              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180-01-1.5A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278960000</a> | 小型ヒューズ, 1.5 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091540              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.8A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278940000</a> | 小型ヒューズ, 0.8 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091526              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.7A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278930000</a> | 小型ヒューズ, 0.7 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091519              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.6A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278920000</a> | 小型ヒューズ, 0.6 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091533              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.5A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278910000</a> | 小型ヒューズ, 0.5 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091359              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.4A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278880000</a> | 小型ヒューズ, 0.4 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091380              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.3A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278870000</a> | 小型ヒューズ, 0.3 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091472              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |
| 種別         | ETA 1180 01 0.2A           | バージョン         |
| 注文番号       | <a href="#">1278850000</a> | 小型ヒューズ, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091458              |               |
| 数量         | 5 ST                       |               |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## WS 12/6



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6 MM WS              | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2007200000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6.5 MM WS            | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2619930000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626155              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |

## ZSI 6-2/FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 種別         | ZST 1                      | バージョン            |
| 注文番号       | <a href="#">1269070000</a> | アクセサリ, アクセサリホルダー |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                  |
| 数量         | 25 ST                      |                  |

## スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SDS 1.0X5.5X150            | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2749380000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 150 mm, 刃厚 |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              | み (A): 1 mm                                   |
| 数量         | 1 ST                       |   |