

LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



このPCB端子は、1000 V、76 A、の導体直径 16 mm に対応し、12.7 mm ピッチ、導体取り出し方向 90 形状で実績豊富なクランピングヨーク接続を提供します。

一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台, 12.70 mm, 極数: 2, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, クランピングヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 16 mm², 箱
注文番号	1839180000
種別	LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX
GTIN (EAN)	4032248349289
数量	20 items
製品データ	IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 600 V / 65 A / AWG 22 - AWG 6
パッケージ	箱

LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

寸法と重量

深さ	25.1 mm	奥行き (インチ)	0.9882 inch
高さ	34.7 mm	高さ (インチ)	1.3661 inch
下位バージョンの高さ	31.5 mm	幅	23.66 mm
幅 (インチ)	0.9315 inch	正味重量	20.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズLUP	導体接続方法	クランプヨークねじ接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	導体取り出し方向	90°
ピッチ (mm) (P)	12.70 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.500 "
極数	2	ピンモデルシリーズ数量	1
顧客による実装済	はい	行数	1
列当たりの最大隣接極数	12	溶剤ピン長 (l)	3.2 mm
はんだピン寸法	1.2 x 1.2 mm	溶剤アイレット穴直径 (D)	1.6 mm
溶剤アイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	極当たり溶剤ピン数	2
スクリッドドライバー刃	1.0 x 5.5, PZ 2	スクリッドドライバー刃の標準	DIN 5264
締付けトルク、最小	1.2 Nm	締付けトルク、最大	1.5 Nm
クランプネジ	M 4	被覆剥き長さ	12 mm
L1 (mm)	12.70 mm	L1 (インチ)	0.500 "
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除保護	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガータッチセーフ保護
保護度合い	IP20	体積抵抗	0.50 mΩ

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	ペブルグレー
カラーチャート (類似)	RAL 7032	絶縁材グループ	I
比較追跡指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	はんだ接続の層構造	1.5...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	120 °C

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	16 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22

LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 6																																																								
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm ²																																																								
固定式、最大 H05 (07) V-U	16 mm ²																																																								
撚線、最小 H07V-R	6 mm ²																																																								
撚線、最大. H07V-R	16 mm ²																																																								
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm ²																																																								
フレキシブル、最大H05 (07) V-K	16 mm ²																																																								
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 2.5 mm ² 46228 pt 4、最小.																																																									
プラスチックカラー付フェルール DIN 10 mm ² 46228 pt 4、最大																																																									
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 2.5 mm ²																																																									
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 10 mm ² pt 1、最大																																																									
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ	5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm																																																								
パスピン																																																									
クランプ導体	<table><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>2.5 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H2.5/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H2.5/19D BL</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>4 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H4.0/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H4.0/20D GR</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>6 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H6.0/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H6.0/20 SW</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>10 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 15 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H10.0/22 EB</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H10.0/12</td></tr></table>	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	2.5 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H2.5/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H2.5/19D BL	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	4 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H4.0/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H4.0/20D GR	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	6 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H6.0/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H6.0/20 SW	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	10 mm ²	被覆剥き長さ	公称 15 mm	推奨フェルール端子	H10.0/22 EB	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H10.0/12
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	2.5 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H2.5/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H2.5/19D BL																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	4 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H4.0/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H4.0/20D GR																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	6 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H6.0/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H6.0/20 SW																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	10 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 15 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H10.0/22 EB																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H10.0/12																																																							

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	76 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	74 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	76 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	64 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	1000 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	1000 V	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3	1000 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	6 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	8 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	8 kV	短時間耐電流抵抗	1 x 1sで700 A

CSAに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	600 V	定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	600 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	65 A	定格電流 (グループ C / CSA 使用)	65 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 22	導体断面積、AWG、最大	AWG 6

LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)	CURUS	証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	600 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	600 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	65 A	定格電圧 (使用グループ C/UL 1059)	65 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 22	導体断面積、AGW、最大	AWG 6
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	146.00 mm
VPE幅	127.00 mm	VPEの高さ	47.00 mm

テストの種類

試験：マーキングの耐久性	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得	
	テスト	原産地表示、種類の識別、材料の種類、承認マーキングUL、耐久性	
	評価	使用可能	
	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得	
テスト：クランプ可能な断面	テスト	承認マーキングCSA, 承認マーキングSEV	
	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02	
	導体種類	導体の種類と導体断面	固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面	撚線0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面	固定式16 mm ²
		導体の種類と導体断面	撚線16 mm ²
		導体の種類と導体断面	AWG 22/1
		導体の種類と導体断面	AWG 22/19
		導体の種類と導体断面	AWG 6/1
		導体の種類と導体断面	AWG 6/19
	評価	合格した	
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00	
	要件	0.2 kg	
	導体種類	導体の種類と導体断面	AWG 22/1
		導体の種類と導体断面	AWG 22/19
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	評価	合格した	
	要件	0.3 kg	
	導体種類	導体の種類と導体断面	固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面	撚線0.5 mm ²
	評価	合格した	
	要件	2.9 kg	
	導体種類	導体の種類と導体断面	固定式16 mm ²
		導体の種類と導体断面	撚線16 mm ²
		導体の種類と導体断面	AWG 6/7
	評価	合格した	
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00	
	要件	≥15 N	
	導体種類	導体の種類と導体断面	AWG 22/1
		導体の種類と導体断面	AWG 22/19
引き抜き試験	評価	合格した	
	要件	≥20 N	
	導体種類	導体の種類と導体断面	H05V-U0.5
		導体の種類と導体断面	H05V-K0.5

LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価	合格した
要件	100 N
導体種類	導体の種類と導体断面 H07V-K16
	導体の種類と導体断面 H07V-U16
	導体の種類と導体断面 AWG 6/7
評価	合格した

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ




寸法図



グラフ



グラフ



LUP 12.70/02/90 3.2SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

追加アクセサリ



最適なソリューションを作成する際に、タスクが小さすぎることはありません。
 接続はプロセス全体の一部を構成します。多くの場合、小さな詳細情報は、電位がテスト、グループ化、または絶縁されたアプリケーションで最適なソリューションの鍵となります。
 システムとは、小さいながらも必要な詳細情報を持たないシステムではありません：
 • テストプラグは診断ソケットからの信頼性の高いピックアップを確実に実行
 製造プロセスおよびアプリケーションとの連携。

一般注文データ

種別	PS 2.0 MC	バージョン
注文番号	0310000000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, テストプラグ, 赤色,
GTIN (EAN)	4008190000059	極数: 1
数量	20 ST	

分離プレート



最大電圧は最小距離を基に決まります。
 中間プレートにより、電位の異なる場所間の沿面距離と空間距離が増加し、主電圧と低電圧、または異なる保護ゾーン間などの高定格電圧または明確な絶縁が可能になります。
 ダブテール接続は、簡単に取り付けし、安全に適合させることが可能です。その他の特徴は次のとおりです：
 • ピッチを 1.27 または 2.54 mm まで延長 - その他の組み合わせが可能
 • カラーコーディングにより、視覚的な識別が可能
 • 標準形状の異なる設計。
 個別の端子台を組み合わせると一つの全体的なユニットを形成するため、不完全な個別の組立品を避けることができます。必要に応じた組立済部品。
 利点：効率的なプロセス処理、安定性の向上、信頼性の向上。

一般注文データ

種別	LUP ZP 2.54 GY	バージョン
注文番号	1837580000	プリント基板端子台, アクセサリ, 中板, ベブルグレー, 極数: 1
GTIN (EAN)	4032248347315	
数量	50 ST	