


ET S7-300-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ET S7 DIN-A4 非接着型ラベルは、Siemens 製 S300、S400、S7 モジュールへのラベリングに使用します。ワイドミュラーの M-Print® Pro ソフトウェアを使用して、レーザー印刷を個別設定できます。

- 背景色が黄色またはトルコワーズブルーで、黒色印刷 (ボックス)
- ラベルを簡単に分離 (非接着式)

一般注文データ

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 208 x 17.3 mm, Siemens, 黄色
注文番号	1847650000
種別	ET S7-300-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248366361
数量	10 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-05-30T00:00:00+02:00
代替製品	THM ET S7 300-2 GE

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	208 mm	高さ (インチ)	8.189 inch
幅	17.3 mm	幅 (インチ)	0.6811 inch
正味重量	29.1 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	
アークごとの数	22	
印刷方法	レーザー印刷	
幅	17.3 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
ハロゲン	はい	
基本材質	ビニールフィルム	
パッケージ単位当たりマーカース数	220	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
	組み合わせごとのマーカース数	22
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカース数	1 Label sheet = 22 Device markers	
動作温度範囲	-40...80 °C	
用途/製造元	Siemens	

装置マーカース

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

