


**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

一部の用途では、差し込み式モジューラーソリューションに、追加で細線仕様、または取り付けの円滑化が求められます。完全な機能ユニットをプレハブまたは交換する必要がある場合には、モジューラーおよび細線仕様接続システムが必要です。ワイドミュラーの差し込み式端子台は素早く組み立てられ、完全に工場でテストされています。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | Zシリーズ、プラグインモジュール端子、定格断面: 4 mm <sup>2</sup> , 耐張クラップ接続、ダークベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">1854960000</a>                                    |
| 種別         | ZT 4/2AN/1  |
| GTIN (EAN) | 4032248395705   |
| 数量         | 50 items  |

## ZT 4/2AN/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

|               |             |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ            | 43 mm       | 奥行き (インチ) | 1.6929 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 43.5 mm     | 高さ        | 58 mm       |
| 高さ (インチ)      | 2.2835 inch | 幅         | 6.5 mm      |
| 幅 (インチ)       | 0.2559 inch | 正味重量      | 11 g        |

## 温度

|           |                |           |               |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -5 °C...40 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 120 °C        |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## CSA評価データ

|               |        |             |                |
|---------------|--------|-------------|----------------|
| 配線の最大断面 (CSA) | 10 AWG | 電圧規格C (CSA) | 600 V          |
| 電流の規格C (CSA)  | 28 A   | 証明書番号 (CSA) | 200039-1720292 |
| 配線の最小断面 (CSA) | 26 AWG |             |                |

## UL評価データ

|                            |        |                           |        |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (cURus)        | 10 AWG | 証明書番号 (cURus)             | E60693 |
| コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus) | 26 AWG | コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus) | 26 AWG |
| 電圧サイズ C (cURus)            | 600 V  | 現在のサイズ C (cURus)          | 28 A   |
| コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus) | 10 AWG |                           |        |

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ                   | A3                   |
| 導体接続断面積 AWG、最大.                      | AWG 10               |
| 接続方向                                 | 上部                   |
| 被覆剥き長さ                               | 12 mm                |
| 接続方式 2                               | プラグイン接続              |
| 接続方式                                 | 耐張クランプ接続             |
| 接続数                                  | 1                    |
| クランプ範囲、最大                            | 6 mm <sup>2</sup>    |
| クランプ範囲、最小                            | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 刃寸法                                  | 0.6 x 3.5 mm         |
| 配線接続断面 AWG、最小                        | AWG 26               |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm <sup>2</sup> |                      |
| 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大               |                      |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm<sup>2</sup>  
付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大

配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.13 mm<sup>2</sup>

付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小

配線接続断面、細径撚線、最大 6 mm<sup>2</sup>

配線接続断面、細径撚線、最小 0.13 mm<sup>2</sup>

接続断面、撚線、最大 4 mm<sup>2</sup>

接続断面、撚線、最小 0.13 mm<sup>2</sup>

配線接続断面ソリッドコア、最大 6 mm<sup>2</sup>

配線接続断面、ソリッドコア、最小 0.13 mm<sup>2</sup>

プラスチックカラー付きフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/4

導体接続断面 公称 0.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 0.75 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 1 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 1.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 2.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 4 mm<sup>2</sup>

ツインフェルール端子のチューブ長 导体接続断面 公称 0.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 0.75 mm<sup>2</sup>

プラスチック製カラーライナーフェルール端子のチューブ長さ DIN 46228/1

導体接続断面 公称 0.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 0.75 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 1 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 1.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 2.5 mm<sup>2</sup>

導体接続断面 公称 4 mm<sup>2</sup>

**クランプ用コンダクタ (追加接続)**

導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大 4 mm<sup>2</sup>

接続種別、追加接続

プラグ接続可能

**システム仕様**

|                 |                                     |               |     |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----|
| バージョン           | 2つの耐張クランプ接続 - プラグイン接続 (1個), プラグ接続可能 | エンドカバープレートの要求 | はい  |
| 電位数             | 1                                   | レベル数          | 1   |
| レベルごとのクランプポイント数 | 1                                   | 層ごとの電位数       | 1   |
| 内部で交差接続されたレベル   | いいえ                                 | PE 接続         | いいえ |
| 取り付けレール         | TS 35                               | PE 関数         | いいえ |

**全般**

|                |        |               |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 10 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 取り付けレール        | TS 35  |               |        |

**材料データ**

|             |       |   |         |
|-------------|-------|---|---------|
| 基本材質        | Wemid | 色 | ダークベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |         |

**評価データ**

|                         |                   |          |       |
|-------------------------|-------------------|----------|-------|
| 定格断面                    | 4 mm <sup>2</sup> | 定格電圧     | 800 V |
| クランプ支持 & 差し込み式システムの最大電圧 | 800 V             | 定格 DC 電圧 | 800 V |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 公称電流                   | 32 A   |
| IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗  | 1 mΩ   |
| IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W |

|            |      |
|------------|------|
| 最大導体電流     | 32 A |
| 定格インパルス耐電圧 | 8 kV |
| 汚染度        | 3    |

**追加の技術データ**

|        |      |
|--------|------|
| 開放側面   | 右    |
| 取り付け方式 | 嵌合仕様 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 爆発試験バージョン | いいえ |
|-----------|-----|

**分類**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**ZT 4/2AN/1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****渡り配線**

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

**一般注文データ**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 種別         | ZQV 4/2 GE                 | バージョン             |
| 注文番号       | <a href="#">1608950000</a> | アクセサリ, 短絡接続, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263225              |                   |
| 数量         | 60 ST                      |                   |

**エンドプレートと分離プレート**

分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的および電気的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台モデルシリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

**一般注文データ**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | ZAP/TW ZT4/2AN             | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1855220000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248396528              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |
| 種別         | ZAP/TW ZT4/2AN OR          | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1855230000</a> | Zシリーズ, エンドプレート, 隔壁 |
| GTIN (EAN) | 4032248396511              |                    |
| 数量         | 50 ST                      |                    |

**プラグ**

当社のWeicoSシステム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1極から10極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**アクセサリ****一般注文データ**

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | ZVR ZP4                    | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855250000</a> | Zシリーズ, ロッキングクリップ, 直接実装       |
| GTIN (EAN) | 4032248396481              |                              |
| 数量         | 25 ST                      |                              |
| 種別         | KOSF ZT4                   | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1856860000</a> | Zシリーズ, コーディングパーツ, 直接実装       |
| GTIN (EAN) | 4032248400744              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | ZZE ZP4                    | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855260000</a> | Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 直接実装      |
| GTIN (EAN) | 4032248396498              |                              |
| 数量         | 25 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/1                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1848340000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248402908              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/1 GN              | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1854980000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, 緑色, 直接実装   |
| GTIN (EAN) | 4032248396054              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/2                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1854990000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396061              |                              |
| 数量         | 25 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/3                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855000000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396078              |                              |
| 数量         | 25 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/4                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855010000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396085              |                              |
| 数量         | 25 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/5                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855020000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396092              |                              |
| 数量         | 20 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/6                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855030000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396108              |                              |
| 数量         | 20 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/7                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855040000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396115              |                              |
| 数量         | 20 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/8                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855050000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396122              |                              |
| 数量         | 20 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/9                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855060000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ベージュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396139              |                              |
| 数量         | 10 ST                      |                              |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | ZP 4/1AN/10                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855070000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ページュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396146              |                              |
| 数量         | 10 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/11                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855080000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ページュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396153              |                              |
| 数量         | 20 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/12                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855090000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ページュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396160              |                              |
| 数量         | 10 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/13                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855100000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ページュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396177              |                              |
| 数量         | 10 ST                      |                              |
| 種別         | ZP 4/1AN/14                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1855110000</a> | Zシリーズ, プラグインコネクタ, ページュ, 直接実装 |
| GTIN (EAN) | 4032248396184              |                              |
| 数量         | 10 ST                      |                              |

**空白**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | DEK 5/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller,            |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | 白色   |
| 数量         | 1000 ST                    |  |
| 種別         | WS 10/6 M MC NE WS         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1818400000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller, アレン・ブラッドリー, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |
| 種別         | WS 10/6 MC NE WS           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1828450000</a> | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller, アレン・ブラッドリー, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6.5 MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |   |

**カスタム印刷**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6.5 MC SDR           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠                           |
| 数量         | 180 ST                     |   |

**Plus**

Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE    | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1364020000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118166057              | Weidmueller, 黄色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |   |

**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS    | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1046340000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248782048              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |   |

**カスタム印刷**


Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6.5 PLUS MC SDR      | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1046360000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248782062              | Weidmueller, 顧客の仕様に準拠                           |
| 数量         | 180 ST                     |   |

**空白**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE BL         | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1773561693</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248142095              | アレン・ブラッドリー, 青色   |
| 数量         | 540 ST                     |  |

## ZT 4/2AN/1


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE GE         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773561687</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248142033              | アレン・ブラッドリー, 黄色  |
| 数量         | 540 ST                     |   |
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE RT         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1773561686</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4032248142026              | アレン・ブラッドリー, 赤色  |
| 数量         | 540 ST                     |   |
| 種別         | WS 12/6.5 MC NE WS         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609920000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203511              | アレン・ブラッドリー, 白色  |
| 数量         | 540 ST                     |   |

## カスタム印刷



WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
  - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | WS 12/6.5 MC SDR           | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1609930000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50 Weidmüller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456665              | アレン・ブラッドリー, 顧客の仕様に準拠                                    |
| 数量         | 108 ST                     |   |

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | WP4/1AN/1                  | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">1107790000</a> | W モデルシリーズ、プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248882915              |                     |
| 数量         | 50 ST                      |                     |


**ZT 4/2AN/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別         | WP4/1AN/10                 | バージョン              |
| 注文番号       | <a href="#">1107800000</a> | Wモデルシリーズ、プラグインコネクタ |
| GTIN (EAN) | 4032248882922              |                    |
| 数量         | 10 ST                      |                    |

**マーカーホルダー**

マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

**一般注文データ**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別         | BZT 1 WS 10/5              | バージョン          |
| 注文番号       | <a href="#">1805490000</a> | アクセサリ、マーカーホルダー |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                |
| 数量         | 100 ST                     |                |

**DEK 5/6****WS/ DEK**

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

**一般注文データ**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | DEK 5/6 MM WS              | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmüller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |   |
| 数量         | 600 ST                     |   |

## ZT 4/2AN/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとはまります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | WS 12/6.5 MM WS            | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">2619930000</a> | WS, 端子マーカー, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626155              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大 1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2749610000</a> | 取付けツール、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm   |
| 数量         | 1 ST                       |  |