VP M50 K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

	·
バージョン	VPK(プラスチック製ブランキングプラグ), 閉 鎖栓, 閉鎖状態, M 50, 14 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	<u>1776960000</u>
種別	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
数量	10 items

カタログステータス / 図面

VP M50 K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
DOLLO	` **			
ROHS	適合			
寸法と重量				
	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch	
<u> </u>	8.5 mm	 長さ(インチ)	0.3346 inch	
<u> </u>	50 mm	 壁厚、最小	0.5 mm	
壁厚、最大 壁厚、最大	13 mm		13.2 g	
温度				
動作温度	-40 °C100 °C	-40 °C100 °C		
環境製品コンプライアンス	z			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません		
REACH SVHC 一般的情報	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません		
一般的情報	0.1wt%を超えるSVH 56.00 mm	Cは含まれていません GWDR の保護度合い	IP65	
一般的情報 ヘッド直径			IP65 100°C	
一般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級	56.00 mm	GWDR の保護度合い		
一般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小	56.00 mm V-2	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大	100 °C	
一 般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン	56.00 mm V-2 -40 °C	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ	100 °C 1.5 mm	
一般的情報 へッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い	100 °C 1.5 mm IP54 ポリアミド6(PA6 -	
一般的情報 ヘッド直径 UL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質	100 °C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30))	
一般的情報 ハッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質	100 °C 1.5 mm IP54 ポリアミド6(PA6 - GF30))	
一般的情報 ヘッド直径 UL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50	
一般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ 分類 ETIM 6.0	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50	
一般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50	
一般的情報 ヘッド直径 JL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm EC000451 EC000451	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50 EC000451 EC000451 27-14-44-25	
一般的情報 ヘッド直径 UL 94 可燃性等級 動作温度範囲、最小 ハロゲン ケーブルグランド シールリングの直径 ねじ山長さ 分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50 EC000451 EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25	
	56.00 mm V-2 -40 °C いいえ 測定基準 50.00 mm 14 mm EC000451 EC000451	GWDR の保護度合い 動作温度範囲、最大 スレッドピッチ 保護度合い 基本材質 外付スレッド ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	100°C 1.5 mm IP54 ポリアミド6 (PA6 - GF30)) M 50 EC000451 EC000451 27-14-44-25	

カタログステータス / 図面 2



VP M50 K54




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



データシート

VP M50 K54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M50 - K GR バージョン

4032248130245

注文番号 <u>1772500000</u> SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 50, 8

mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

数量 10 ST

GTIN (EAN)

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M50-NP バージョン

注文番号 <u>1736280000</u> GWDR NP(平形ガスケット – ネオプレン), シーリングリング, M

GTIN (EAN) 4008190956073 50, ネオプレン

数量 20 ST

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M50-PO バージョン

注文番号 <u>1777980000</u> GWDR PO(平形ガスケット – ポリエチレン), シーリングリング, M

GTIN (EAN) 4032248158249 50, ポリエチレン

数量 50 ST

作成日 11.11.2025 12:53:47 MEZ

カタログステータス / 図面 4