


ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

ET S7 DIN-A4 非接着型ラベルは、Siemens 製 S300、S400、S7 モジュールへのラベリングに使用します。ワイドミュラーの M-Print® Pro ソフトウェアを使用して、レーザー印刷を個別設定できます。

- 背景色が黄色またはトルコワーズブルーで、黒色印刷 (ボックス)
- ラベルを簡単に分離 (非接着式)

一般注文データ

バージョン	LaserMark, デバイスマーカー, 100 x 22.6 mm, Siemens, ターコイズ
注文番号	1865450000
種別	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-05-30T00:00:00+02:00
代替製品	THM ET S7 300-1 TU

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.1 mm	奥行き (インチ)	0.0039 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	22.6 mm	幅 (インチ)	0.8898 inch
正味重量	31 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

アークごとの数	16	
印刷方法	レーザー印刷	
幅	22.6 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	ターコイズ	
ハロゲン	はい	
基本材質	ビニールフィルム	
パッケージ単位当たりマーカース数	160	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベル・シート
	パッケージ単位当たりマーカース数	10
	組み合わせごとのマーカース数	16
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカース数	1 Label sheet = 16 Device markers	
動作温度範囲	-40...80 °C	
用途/製造元	Siemens	

装置マーカース

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

