

CLI C 1-6 GE/SW 90 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm² から最大 70 mm² まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 黄色
注文番号	1868811611
種別	CLI C 1-6 GE/SW 90 CD
GTIN (EAN)	4032248449538
数量	250 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00

CLI C 1-6 GE/SW 90 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	4.2 mm	幅 (インチ)	0.1654 inch
正味重量	0.16 g		

温度

動作温度範囲 -30...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4
印刷の配置	水平
印刷種別	標準
印刷方法	熱エンボス加工
バージョン	CD
幅	4.2 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C
色	黄色
ハロゲン	はい
絶縁物断面、最大	5
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし
印刷色	黒色
印刷文字	数字
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム リール
推奨業種	プロセス, 機械
組み合わせごとのマーカース数	1 Reel = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-30...80 °C
インプリント	90

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	はい	導体断面、最大	4 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 5 mm
接続配線の断面	1.5 - 4 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

図面



図に類似