

## CLI C 02-6 SDR CD


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm<sup>2</sup> から最大 70 mm<sup>2</sup> まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	<a href="#">1869999999</a>
種別	CLI C 02-6 SDR CD
GTIN (EAN)	4032248457403
数量	250 items

## CLI C 02-6 SDR CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	3.5 mm	奥行き (インチ)	0.1378 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.2362 inch
幅	3.4 mm	幅 (インチ)	0.1339 inch
正味重量	0.11 g		

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷の配置	水平	印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	インクジェット技術	バージョン	CD
幅	3.4 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	顧客の仕様に準拠	ハロゲン	はい
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	印刷色	黒色
印刷文字	顧客仕様対応	動作温度範囲	-30...80 °C
インプリント	カスタム印刷		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.2 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

図面



図に類似