

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカ表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカ, 6 - 12.1 mm, 49.53 x 57.1 mm, 白色
注文番号	1882900000
種別	THM WO VIN 49.5/57.1 WS
GTIN (EAN)	403224848699 1
数量	1 items

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.07 mm	奥行き (インチ)	0.0026 inch
高さ	49.53 mm	高さ (インチ)	1.95 inch
幅	57.1 mm	幅 (インチ)	2.248 inch
正味重量	632 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤		
抵抗コード準拠の素材色	9		
印刷種別	ニュートラル		
バージョン	自己接着型		
幅	57.1 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	白色		
ハロゲン	はい		
基本材質	ビニールフィルム		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	ラベルリール	
ラベリングフィールドのサイズ	19.05 x 49.53 mm		
UL 969 j 準拠の認可	はい		
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
組み合わせごとのマーカース数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
動作温度範囲	-40...80 °C		
ロールあたりの数	1000		

導体およびケーブルマーカース

ハロゲン	はい	導体断面、最大	400 mm ²
導体断面、最小	0.75 mm ²	導体外径、最大	12.1 mm
導体外径、最小	6 mm	テキストフィールドの幅	49.53 mm
テキストフィールドの高さ	19.05 mm	導体外径	6 - 12.1 mm
接続配線の断面	0.75 - 400 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	