

SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 5, 撚線/ケーブル長: 0.5 m, 前面取付け
注文番号	1814900000
種別	SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9
GTIN (EAN)	4032248303137
数量	1 items

SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

寸法と重量

正味重量

34 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

PE 関数

いいえ

コア断面積

0.34 mm²

燃線/ケーブル長

0.5 m

カラーコーディング

茶色, 白色, 青色, 黒色, グレー

極数

5

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数

5

コーディング

A-coded

接触表面

金メッキ

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

公称電圧

60 V

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグング回数

≥ 100

ケーブルグランド

PG 9

標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-101

一般データ

極数

5

コーディング

A-coded

接続スレッド

M12

接触表面

金メッキ

締付けトルク

1 Nm

コア断面積

0.34 mm²

ハウジング主要材質

真鍮, ニッケルメッキ

取り付け方式

前面取付け

公称電圧

60 V

保護度合い

IP67, ねじ込み

プラグング回数

≥ 100

ケーブルグランド

PG 9

基本材質

PVC

定格電圧

250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)

接続 1

M12

接続 2

Flying wires

燃線/ケーブル長

0.5 m

SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

取り付けスレッド	PG 9
取り付けトルク 範囲	2 Nm
取り付けトルク	最大. 2 Nm
導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

図面

www.weidmueller.com

配線図



極スキーム

