

SAIL-VSA-1.5U-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	バルブケーブル (組立型), 90°プラグ - バルブプラグ, デザインA (18 mm), ケーブル長: 1.5 m, PUR, 黒色
注文番号	1891000150
種別	SAIL-VSA-1.5U-230
GTIN (EAN)	4099986010437
数量	1 items

技術データ

承認

認可	CE; UKCA
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	76 g
------	------

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	1.5 m	シースカラー	黒色
PE 関数	はい	ケーブルキャリアに最適	はい
コア断面積	0.5 mm ²	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ	絶縁	PP
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
シース材料	PUR	構成可能ケーブル長	いいえ
交差結合照射	いいえ	温度範囲、固定	-50...80 °C
温度範囲、移動	-25...80 °C	極数	3 (2 + PE)
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

一般的な技術データ

コーディング	デザインA (18 mm)	接続スレッド	その他
接触表面	錫メッキ	LED	はい
バージョン	90°プラグ - バルブプラグ	接点材質	CuZn
公称電圧	230 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67, IP65, DIN EN 60529に準拠	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

プラグ、右

プラグ右	自由導体端部
------	--------

プラグ、左


左プラグ	バルブプラグ, デザイン A (18 mm), 極数: 4, メス型接点, 角度0°, プラグ, LED黄色, シールドなし
------	--

分類


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

図面

寸法図



極スキーム



配線図

