WSM SERVICE BOX KOMP.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカーが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点:

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

| バージョン | ステンレス鋼製マーカー, 導体およびケーブルマー |
|------------|--------------------------|
| | カー, 330 x 174 mm, 銀色 |
| 注文番号 | <u>1924930000</u> |
| 種別 | WSM SERVICE BOX KOMP. |
| GTIN (EAN) | 4032248565160 |
| 数量 | 1 items |

カタログステータス / 図面 1

WSM SERVICE BOX KOMP.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

| _ | | _ |
|-------------|----|----|
| 750 | =′ | IJ |
| <i>7</i> =\ | Ξú | г. |

| ROHS | 適合 | | |
|-------|--------|----------|--------------|
| 寸法と重量 | | | |
| | | | |
| 深さ | 109 mm | 奥行き(インチ) | 4.2913 inch |
| 高さ | 330 mm | 高さ (インチ) | 12.9921 inch |
| 幅 | 174 mm | 幅(インチ) | 6.8504 inch |
| 正味重量 | 1169 g | | |
| | | | |
| 温度 | | | |

動作温度範囲 250 °C

環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
|--------------------|-------------------------|
| 110110 7(7)0")(7/0 | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| 印刷の配置 | 水平 | | |
|-----------------|--|-----------|--|
| 印刷種別 | 標準 | | |
| 幅 | 174 mm | | |
| 動作温度範囲、最大 | 250 °C | | |
| 色 | 銀色 | | |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 | | |
| 印刷文字 | 文字の混在 | | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | コンポーネント部品 | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Component part = Conductor and cable markers | | |
| 動作温度範囲 | 250 °C | | |
| インプリント | テキストを参照 | | |

導体およびケーブルマーカー

| 導体断面、最大 接続配線の断面 | 500 mm ² 16 - 500 mm ² | 導体断面、最小 | 16 mm² |
|--------------------|---|---------|--------|
| 分類 | | | |

| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

2 カタログステータス / 図面