データシート

SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています
カスタマイズ可能なバルブプラグは、特殊用途の機械工学で頻繁に使用されます。このようなプラグは、ソレノイドバルブを接続するのに用いられます。バルブプラグは、すべての標準設計形式で使用できます。この範囲には、設計種別 A、B Industrial、DIN 準拠　B Industrial、およびDIN 準拠 C が含まれます。バルブプラグは、3 極と4 極バージョンで使用できますが、ケーブルは使用できません。ねじ込み時に IP65 保護を保証するフラットガスケットシールが含まれます。

一般注文データ

バージョン	バルブプラグインコネクタ (現場組立済), 極数: 3, 工業デザイン　B　（11 mm）, 電気回路なし, 250 V, 0.34…1.5 mm²
注文番号	1873170000
種別	SAIB-VSB-3P/250/9-OB
GTIN (EAN)	4032248495405
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2027-02-28T00:00:00+01:00

データシート

SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	22 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	工業デザイン　B　（11 mm）
接触表面	CuSn	LED	いいえ
接続方式	ねじ接続	ハウジング主要材質	PA 6 GF
絶縁抵抗	108 Ω	ケーブル直径、最大	7 mm
ケーブル直径、最小	4.5 mm	接点材質	CuZn
導体断面、最大	1.5 mm²	導体断面、最小	0.34 mm²
公称電圧	250 V	公称電流	10 A
保護度合い	IP65, IP67, ねじ込み	プラギング回数	≤ 50
汚染度	3	ケーブルグランド	PG 9
シールド接続	いいえ	すべてのバルブプラグには保護回路が取り付けられます	電気回路なし
ハウジングの温度範囲	-30 - +90 °C	接続断面積、最大	1.5 mm²
接続断面積、最小	0.34 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


SAIB-VSB-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



極スキーム

