

## SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: PG 9, 極数: 8, 撚線/ケーブル長:
注文番号	<a href="#">1926200000</a>
種別	SAIE-M12S-8-TL-PG9
GTIN (EAN)	4032248569625
数量	20 items

## SAIE-M12S-8-TL-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 13.4 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## ケーブルの技術仕様

コア断面積 0.25 mm<sup>2</sup> 極数 8

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	8	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧	30 V	公称電流	2 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	ケーブルグランド	PG 9
接点形状 (オス/メス)	オス型		

## 標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

## 一般データ

極数	8	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
コア断面積	0.25 mm <sup>2</sup>	ハウジング主要材質	真鍮, ニッケルメッキ
公称電圧	30 V	公称電流	2 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	ケーブルグランド	PG 9
基本材質	PVC	定格電圧	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)
接続 1	M12	接続 2	Dip soldering
取り付けスレッド	PG 9	導体外径	-

## 分類

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**SAIE-M12S-8-TL-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

極スキーム

