

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ


























実績豊富な 100 % メンテナンス不要のワイドミュラー のスチール製クランピングヨーク搭載高性能メス側ヘッ ダー。電極を犠牲にすることなく、または特許取得済 みの多機能フランジを使用して、ツールを使用せずに安 全かつ迅速に整列状態で取り付けできます。誤接続を防 ぐ嵌合部構造、優れたコーディング機能、誤配線防止機 能、4点接触による高い動作信頼性。ラベリングに最適。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 2, 180°, クランプヨークねじ接続。
	7.02 mm, 極致. 2, 180 , グラファコーテねし接続, クランプ範囲、最大 : 10 mm², 箱
注文番号	<u>1930050000</u>
種別	BVZ 7.62HP/02/180F SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248579822
数量	100 items
製品データ	IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm ²
	UL: 600 V / 40.5 A / AWG 24 - AWG 8
パッケージ	箱





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E60693

寸法と重量

 深さ	42.1 mm	奥行き(インチ)	1.6575 inch
高さ	23.1 mm	 高さ(インチ)	0.9094 inch
幅	30.48 mm	 幅(インチ)	1.2 inch
正味重量	13.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
NEACH SVIIC	0.1Wt/0を超える3V10は自まれていません	

システムパラメータ


製品ファミリー	OMNIMATE電源 – シリー ズBV/SV 7.62HP	接続方式	フィールド接続
	クランプヨークねじ接続	ピッチ (mm) (P)	7.62 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.300 "	導体取り出し方向	180°
極数	2	L1 (mm)	7.62 mm
L1 (インチ)	0.300 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	定格断面	6 mm ²
DIN VDE 57 106に適合したタッチセー フ保護	フィンガータッチセーフ	DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ 保護	IP 20
保護度合い	IP20		4.50 mΩ
 コーディング可能	はい	被覆剥き長さ	12 mm
締付けトルク、最小.	0.5 Nm	締付けトルク、最大.	0.6 Nm
	M 3	スクリュードライバー刃	0.6 x 3.5
	25	差し込み力 / 極、最大.	16.5 N
引張強度/極、最大.	11 N		

材料データ

絶縁材	PA GF	色	黒色
カラーチャート(類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	II
比較追跡指数(CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	 接点ベース素材	銅合金
接点材質	銅合金	接触表面	錫メッキ
プラグ接点の層構造	68 µm Sn glossy	 保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	125 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.2 mm ²	
クランプ範囲、最大	10 mm²	
配線接続断面 AWG、最小	AWG 24	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

14 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 8
固定式、最小 H05(07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05(07) V-U	6 mm ²
フレキシブル、最小 H05(07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大H05(07) V-K	10 mm ²
w. プラスチックカラーフェルール、DI	N 0.2 mm ²

46228 pt 4、最小. プラスチックカラー付フェルール DIN 6 mm² 46228 pt 4、最大

w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 0.5 mm²

ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 6 mm²

EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ 2.8 mm x 2.0 mm; 2.4 mm パスピン

クランプ導体	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
		公称	0.5 mm ²
	フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 14 m
		推奨フェルール端子	H0,5/18 OR

	推奨フェルール端子	<u>H0,5/18 OR</u>
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	1 mm²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 15 mm
	推奨フェルール端子	H1,0/18 GE
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	1.5 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 15 mm
	推奨フェルール端子	H1,5/18D SW
	被覆剥き長さ	公称 12 mm
	推奨フェルール端子	H1.5/12
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.75 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 14 mm
	推奨フェルール端子	H0,75/18 W
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	2.5 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 14 mm
	推奨フェルール端子	H2,5/19D BL
	被覆剥き長さ	公称 12 mm
	推奨フェルール端子	H2,5/12
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	4 mm²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 12 mm
	推奨フェルール端子	H4,0/12
	被覆剥き長さ	公称 14 mm
	推奨フェルール端子	H4,0/20D GR
導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	6 mm ²
フェルール端子	被覆剥き長さ	公称 14 mm

参照テキスト

プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません,フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

推奨フェルール端子

推奨フェルール端子

被覆剥き長さ

H6,0/20 SW

公称

H6,0/12

12 mm

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	57 A
定格電流、最大極数(Tu=20°C)	54 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	51 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	41 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	1000 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	1000 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/:	3800 V

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ

Weidmüller **₹**

BVZ 7.62HP/02/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2	6000 V	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2	8 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3	8 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで420 A
沿面距離、最小	13.8 mm	クリアランス、最小	10.2 mm

CSAにに準拠した公称データ

試験制度(CSA)	CSA	証明書番号(CSA)	200039-1534443
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	600 V	定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	600 V
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	600 V	定格電流(グループ B/CSA 使用)	40.5 A
定格電流(グループ C / CSA 使用)	40.5 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	5 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 24	導体断面積、AWG、最大	AWG 8
認可値の参照	仕様は最大値です – 詳細に ついては承認証明書を参照 してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

設定(cURus)	CURUS	証明書番号(cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	600 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	600 V
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	600 V	定格電圧(グループ F / UL 1059 使用)	1000 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	40.5 A	定格電圧(使用グループ C/UL 1059)	40.5 A
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	5 A	定格電流(使用グループ F/UL 1059)	40.5 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 24	導体断面積、AWG、最大	AWG 8
承認値への参照	仕様は最大値です – 詳細に ついては承認証明書を参照 してください。		


梱包

パッケージ	箱	VPE 長	334.00 mm
VPE幅	149.00 mm	 VPEの高さ	89.00 mm

テストの種類

試験:マーキングの耐久性	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得
	テスト	原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 材料の種類
	評価	
	テスト	耐久性
	評価	 合格した
テスト:連結解除(互換性なし)	標準	DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 /
		09.02, DIN IEC 512パート7セクション5 / 05.94
	テスト	コード要素で180°回転
	評価	合格した
	テスト	要素をコード要素無しで 180° 回転
	評価	 合格した
テスト:クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00,
		DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式6 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線6 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
		導体の種類と導体断面 AWG 10/1
		導体の種類と導体断面 AWG 10/19
	評価	合格した

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm ²
	評価	合格した
	要件	1.4 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式6 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線6 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 10/1
		導体の種類と導体断面 AWG 10/19
	評価	合格した
き抜き試験	標準	DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00
	要件	≥10 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm ²
	評価	合格した
	要件	80 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式6 mm²
		導体の種類と導体断面 撚線6 mm²
		導体の種類と導体断面 AWG 10/1
		導体の種類と導体断面 AWG 10/19
	評価	 合格した

重要なメモ

IPC準拠

適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ











グラフ

グラフ







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 – 最新のドライブ技術用の最適化 (例:モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオ プション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを 設計 製品コンフィギュレータ

一般注文データ

種別 BV/SV 7.62HP KO RD 2022 バージョン 注文番号 2007300000 プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, GTIN (EAN) 4050118392715 赤色, 極数: 1 数量 20 ST

ケーブル負荷解放部品



頻繁に負荷を変更する場合:プラグインコネクタ対応の 「トレーラカップリング」。

ケーブル負荷解放部品は、単に導線の歪みを緩和するだけではなく、次のような成果が得られます。

単純にプラグにクリップ固定し、

- 結束済み電線
- ガイドケーブル
- コネクタ接続およびリリース補助として使用 接続点に損傷がなく、クリアできれいな配線、取扱いが 簡単。

ユーザの利点として、過酷な産業環境や便利な運用に対して、継続的な重負荷接続を行い、システムの可用性を向上させます。

一般注文データ

種別	BV/SV 7.62HP/02 ZE GR	パージョン
注文番号	<u>1937550000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, ケーブル負荷解放部
GTIN (EAN)	4032248608836	品, 薄いグレー, 極数: 2
数量	50 ST	
種別	BV/SV 7.62HP/04 ZE GR	パージョン
種別 注文番号	BV/SV 7.62HP/04 ZE GR 1937560000	パージョン プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、ケーブル負荷解放部
	, - , -	

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

レール取付け用アダプタ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 - 最新のドライブ技術用の最適化 (例:モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオ プション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを 設計 製品コンフィギュレータ

一般注文データ

種別	BV/SV 7.62HP/02 ARPL GR	パージョン
注文番号	<u>1937570000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取り付けプレート,
GTIN (EAN)	4032248608850	グレー, 極数: 2
数量	50 ST	
種別	BV/SV 7.62HP/04 ARPL GR	バージョン
注文番号	<u>1937580000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取り付けプレート,
GTIN (EAN)	4032248608867	グレー, 極数: 4
数量	50 ST	
種別	BV/SV7.62HP MOFU GR	パージョン
注文番号	<u>1937600000</u>	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 取付けフット, 薄い
GTIN (EAN)	4032248608898	グレー
数量	100 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準 拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッ プ

一般注文データ

種別	SDS 0.8X4.5X125	バージョン
注文番号	9009020000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266883	
数量	1 ST	
種別	SDIS 0.8X4.0X100	バージョン
種別 注文番号	SDIS 0.8X4.0X100 9008400000	バージョン スクリュードライバー, スクリュードライバー

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラススクリュードライバー (フィリップ用)



プラススクリュードライバー、フィリップス用、SDK PH DIN 5262、ISO 8764/2-PH、ISO 8764-PH への出力、ク ロムトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

-般注文データ

種別	SDK PH1	パージョン
注文番号	9008480000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056477	
数量	1 ST	
種別	SDIK PH1	パージョン
種別 注文番号	SDIK PH1 9008570000	バージョン スクリュードライバー, スクリュードライバー

クリンプツール



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール 対応クリンプツール ・ラチェットは精密なクリンプを保証します

- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

13X/±~	, ,	
種別	PZ 6/5	バージョン
注文番号	9011460000	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 0.25mm², 6mm², ト
GTIN (EAN)	4008190165352	ラピーズインデントクリンプ
数量	1 ST	

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SV 7.62HP 180F SN



電極を犠牲にすることなく、またはツールを使わずに高速に整列状態で固定できる特許取得済みのフランジを備えた、単列で高性能なオス型ヘッダー。接合プロファイルにより、固有に識別可能なコーディング多様性およびフランジへの追加締め付けにより、誤接を防止し、接続性と動作信頼性が最大限に向上します。3.5 mm のピン長は、鉛フリーのウェーブはんだ付けに最適化されています。

一般注文データ

種別 SV 7.62HP/02/180F 3.5SN... バージョン

注文番号1930710000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, クリップオンフGTIN (EAN)4032248580682ランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 2, 180°, ソルダーピン長

数量 60 ST (I): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SV 7.62HP 270F SN



単列、高電流および高性能オス型ヘッダは電極を犠牲にすることなく整列状態に取り付けることができます。また、ツール不要ですばやく固定するためのフランジが付属します。

誤接防止の接合プロファイル、独自の多様なコーディング、誤配線防止機能、およびフランジへの追加締め付け、最大の接続性と動作信頼性を実現します。

一般注文データ

種別 SV 7.62HP/02/270F 3.5SN... バージョン

 注文番号
 1931370000
 プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, クリップオンフ

 GTIN (EAN)
 4032248580408
 ランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長

数量 60 ST (I): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SV 7.62HP 90F SN



単列、高電流および高性能オス型ヘッダは電極を犠牲にすることなく整列状態に取り付けることができます。また、ツール不要ですばやく固定するためのフランジが付属します。

誤接防止の接合プロファイル、独自の多様なコーディング、誤配線防止機能、およびフランジへの追加締め付け、最大の接続性と動作信頼性を実現します。

一般注文データ

種別 SV 7.62HP/02/90F 3.5SN ... バージョン

注文番号1930380000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, クリップオンフGTIN (EAN)4032248580255ランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長

数量 60 ST (I): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SVD 7.62HP 270F SN



ツール不要の迅速なロックの、フランジ付属またはフランジなしの 2 列高電流高性能ピンヘッダ。幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」に最適。ハウジング壁面取り付けオプションを備えています。 100% 安全な嵌合形状、独自のコーディング、フランジへのねじ止めオプションにより、優れた信頼性と操作の安全性を実現します。

一般注文データ

種別 SVD 7.62HP/04/270F 3.2S... バージョン

注文番号1523940000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, クリップオンフGTIN (EAN)4050118329810ランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長

数量 33 ST (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

SV-SMT 7.62HP 270F BX



OMNIMATEPower BV/SV 7.62HP28 kVA パフォーマンス クラス

個別調整ソリューションは高性能対応 高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保: OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HP シリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大 50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、ULに準拠した 600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令 IEC 61800-5-1 に準拠した 400 V-TN システム (+3.0mm) の接触安全性が追加されています。

一般注文データ

種別	SV-SMT 7.62HP/02/270F 2	バージョン
注文番号	2499540000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4050118513325	THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (I): 2.6 mm,
数量	50 ST	錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SV-SMT 7.62HP/02/270F 3	バージョン
注文番号	2498780000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
OTINI (FARI)	4050118511581	THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (I): 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4000110011001	THNはんに接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270 , グルターこク 表 (I): 3.5 mm,

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

対応

SV-SMT 7.62HP 90F BX



OMNIMATEPower BV/SV 7.62HP28 kVA パフォーマンスクラス

個別調整ソリューションは高性能対応 高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保: OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HPシリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、ULに準拠した600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令IEC 61800-5-1 に準拠した400 V-TN システム(+3.0mm) の接触安全性が追加されています。

一般注文データ

種別	SV-SMT 7.62HP/02/90F 2	バージョン
注文番号	2499520000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/
GTIN (EAN)	4050118512878	THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (I): 2.6 mm,
数量	60 ST	錫メッキ, 黒色, 箱
種別	SV-SMT 7.62HP/02/90F 3	バージョン
種別 注文番号	SV-SMT 7.62HP/02/90F 3 2498390000	バージョン プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/

SVF 7.62HP/180F



180° 反転ピンヘッダー。7.62 ピッチで 6 mm² のフィールド配線対応プッシュイン接続技術採用。エンクロージャーフィードスルー対応の「3 フランジバリアント」。最大壁厚 2 mm のエンクロージャーに適合。逆電圧に対するタッチセーフソリューションとしても最適です。UL1059 600 V クラス C および IEC 61800-5-1 の要件を満たします。

一般注文データ

種別	SVF 7.62HP/02/180F SN B	バージョン
注文番号	1060900000	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248810826	180°, アクチュエータ付プッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範
数量	50 ST	囲、最大 : 10 mm², 箱

作成日 05.11.2025 01:01:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SVZ 7.62HP 180F SN



実績の豊富な 100 % メンテナンスフリーのワイドミュラーの鋼製クランプヨーク搭載の高性能オス型ヘッダ。極を損なうことなくサイドバイサイドに設置したり、特許取得済みの多機能フランジにより、工具なしで確実かつ迅速にロックすることができます。誤接続を防ぐ嵌合部構造、独自の多様なコーディング、誤配線防止機能により、接続と運用の信頼性を向上。マーキングの最適化。

一般注文データ

種別 SVZ 7.62HP/02/180F SN B... バージョン

注文番号1931740000プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 2,GTIN (EAN)4032248581733180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 6 mm², 箱

数量 100 ST