

## VT-TM 0/18 TWIN HF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



図に類似

TM / HF Twin 両面ラベリング : 0.22 ~ 2.5 mm<sup>2</sup>。ツインスリーブは、導体の両面マーキングを可能にします。スリーブは、例えばケーブルの入出力指定を一箇所で見取ることができるように、ふたつの TM-H 18 タグを保持できます。透明でハロゲンフリーのスリーブは、外径 1.3 ~ 4.0 mm の導体に使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	TM, ソケット x 5 mm, ポリエチレンLD, 色: 透明, 導体外径: 1.3 - 2.6 mm
注文番号	<a href="#">1891800000</a>
種別	VT-TM 0/18 TWIN HF
GTIN (EAN)	4032248504541
数量	1000 items

## VT-TM 0/18 TWIN HF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	10	奥行き (インチ)	0.3937 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.7087 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	0.26 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.005 kg CO2 eq.

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5 mm
UL 94 可燃性等級	HB	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	透明
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリエチレンLD
推奨業種	輸送, 機械	動作温度範囲	-40...80 °C

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.22 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	2.6 mm
導体外径、最小	1.3 mm	導体外径	1.3 - 2.6 mm
接続配線の断面	0.22 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		