

## HDC CM BUS F1 CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ConCeptBus は、ヘビーデューティコネクタで高感度信号を送送するのに最適です。

コンセプトコネクタシステムは、電磁場、湿気、埃、および強力な機械的力から優れた保護を提供する、多機能な小型モジュールで構成されています。

追加のモジュールと組み合わせることで、ひとつのコネクタ内のフィールド装置の電源 電圧供給と追加の信号を接続できます。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | HDCコネクタ, HDC挿入, ConCept モジュール |
| 注文番号       | <a href="#">1908540000</a>    |
| 種別         | HDC CM BUS F1 CT              |
| GTIN (EAN) | 4032248617012                 |
| 数量         | 1 items                       |

## HDC CM BUS F1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 18.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.7283 inch |
| 高さ   | 47.5 mm | 高さ (インチ)  | 1.8701 inch |
| 幅    | 13.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.5315 inch |
| 正味重量 | 30 g    |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)                                      |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

## ConCept空圧モジュール

|             |     |   |         |
|-------------|-----|---|---------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 色 | シルバークレー |
|-------------|-----|---|---------|

## 一般データ

|                     |       |                       |               |
|---------------------|-------|-----------------------|---------------|
| 極数                  | 1     | 接続方式                  | クリンプ接続        |
| UL 94 可燃性等級         | V-0   | 色                     | シルバークレー       |
| プラグイン回数             | ≥ 500 | 種別                    | メス型           |
| 基本材質                | 金属    | シリーズ                  | ConCept モジュール |
| 定格電圧 (DIN EN 61984) | 50 V  | 定格電流 (DIN EN 61984)   | 10 A          |
| ハロゲン不使用             | false | DIN EN 45545-2準拠の低排煙性 | はい            |

## 寸法

|   |         |
|---|---------|
| 幅 | 13.5 mm |
|---|---------|

## バージョン

|      |        |      |    |
|------|--------|------|----|
| 接続方式 | クリンプ接続 | 基本材質 | 金属 |
|------|--------|------|----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |