データシート

KDSU M32 BN O SC 2 G32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



KDSU は、切頭円錐形の特殊リングを採用しています。このリングにより、単線仕様外装ケーブルと金属箔外装ケーブル、および編組外装配線間の接続が可能になります。これにより、ケーブルとケーブルグランド間の導電性接続を確立します。また、非外装ケーブルおよび配線の接続も可能です。また、KDSU には、ケーブル絶縁の外側と内側の部分にシーリングをする 2 点の分離シールが付属しています。ケーブルの筐体強化は、内部絶縁と外部絶縁の間に位置します。ケーブルグランドをネオプレンシールと共に注文すると、シールは温度を–35Cから+90Cまで許容する。シリコーンシールを使用する場合は、-60C ~ +180Cの温度範囲が可能である。伝達部に含まれる O リングとケーブルグランドは、同じ材質で作られています。両方のシール材を使用する場合、水深 25 メートル (2.5 バールの圧力) での IP66 または IP68 の保護が保証されます。KDSU は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。ケーブルやラインに対して提供される機械的な保護機能の他に、EMC アプリケーションにも使用できます。

一般注文データ

バージョン	KDSU（Klipponダブルシールユニバーサルケーブルグランド）, ケーブルグランド, ストレート, M 32, 16 mm, 単線アーマー, 金属箔のアーマー, 編組アーマー, 0.1 - 2 mm, OD min. 26.7 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 - 2.5バール, 真鍮
注文番号	1909320000
種別	KDSU M32 BN O SC 2 G32
GTIN (EAN)	4032248536245
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00
代替製品	E1W/32/M32-WM

データシート

KDSU M32 BN O SC 2 G32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	IECEXSIR; SIRAATEX
認可	EAC; ATEX; IECEX
MAMID承認件数	
ROHS	適合

寸法と重量

高さ	105 mm	高さ（インチ）	4.1338 inch
長さ	105 mm	長さ（インチ）	4.1338 inch
正味重量	792.5 g		

温度

動作温度	-35 °C...90 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	34 mm	外側ケーブル直径、最小.	26.7 mm
内側ケーブル直径、最大.	26.30 mm	内側ケーブル直径、最小.	19.50 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP66, IP68 - 2.5バール
アーマー、最大	2 mm	アーマー、最小	0.1 mm
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-35 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	46 mm	AF サイズ 2	46 mm
保護度合い	IP66, IP68 - 2.5バール	ケーブルグランド	測定基準、真鍮
基本材質	真鍮	シールインサート	CR
シーリング	CR	外付スレッド	M 32
ねじ山長さ	16 mm	水深	25 m（30分）
アーマー種類、短期	SWA, STA, SWB	筐体強化種別	単線アーマー, 金属箔のアーマー, 編組アーマー
インストールのガイドライン	組立指示を参照	保護キャップのサイズ	EL46

証明書番号ケーブルグランド

識別	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド（IECEx）	IECEx CML 19.0109X
証明書番号（IECEX）	IECEXSIR05.0067X	証明書番号（ATEX）	SIRA05ATEX1285X
承認条件	ATEX, IECEX		

データシート

KDSU M32 BN O SC 2 G32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

KDSU M32 BN O SC 2 G32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M32 MS SC	バージョン
注文番号	0930640004	SKMU MS （真鍮製ロックナット）, ロックナット, M 32, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976089	
数量	20 ST	

歯付き安全座金



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SZS M32	バージョン
注文番号	1736330000	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 32, ステンレススチール
GTIN (EAN)	4008190963538	1.4404（316L）
数量	10 ST	

接地タグ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	EA-RING MS/M32 SC	バージョン
注文番号	0930710004	EA（接地リング）, 接地リング, その他, M 32, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976195	
数量	20 ST	

KDSU M32 BN O SC 2 G32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

加硫繊維製ガスケット – KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M32	バージョン
注文番号	1076690000	KSWF（平形ガスケット – 加硫繊維）, シーリングリング, M 32, バル
GTIN (EAN)	4032248838622	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット – KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M32	バージョン
注文番号	1076650000	KSWN （平形ガスケット – ナイロン）, シーリングリング, M 32, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838691	ロン6
数量	25 ST	

保護キャップ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSP EL46	バージョン
注文番号	1076750000	KSP （Klipponシュラウド）, 保護キャップ, PVC
GTIN (EAN)	4032248838561	
数量	10 ST	