#### CLI M 2-6 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 図に類似

CLI M 識別マーカーは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点:

- ケーブルマーカーおよびパイプマーカー対応の組み合わ せマーカー
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカー
- ・非常に高い可読性

#### 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 6 x 11.4 mm, 黄色
注文番号	<u>1912840000</u>
種別	CLI M 2-6 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248542680
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

# CLI M 2-6 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	3 mm	奥行き(インチ)	0.1181 inch
<u>さ</u> る。 き	6 mm	 高さ(インチ)	0.2362 inch
<b>1</b>	11.4 mm	 幅(インチ)	0.4488 inch
E味重量	0.17 g		

# 温度

動作温度範囲 -30...80 ℃

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
110110 7(7)0")(7/0	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

### 一般データ

印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	インクジェット技術
バージョン	ループ
幅	11.4 mm
UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C
色	黄色
ハロゲン	はい
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし
印刷色	黒色
印刷文字	顧客仕様対応
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォームコンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-3080 °C
インプリント	カスタム印刷

### 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm²	導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm	導体外径	10 - 317 mm
接続配線の断面	16 - 500 mm²		

### 分類

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2

# CLI M 2-6 SDR SG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





図に類似