## **SF 1/21 MC NE WS V2**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 VO/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。利点:

### • ハロゲンフリー材質

- 可燃性等級 VO/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認 証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブル ストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

#### 一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 1.7 - 2.1
	mm, 21 x 3.2 mm, 白色
注文番号	<u>1918630000</u>
種別	SF 1/21 MC NE WS V2
GTIN (EAN)	4032248554485
数量	400 items

カタログステータス / 図面 1

# **SF 1/21 MC NE WS V2**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_		_
750	=′	IJ
<i>7</i> =\	Ξú	Γ.

ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	3.2 mm	奥行き (インチ)	0.126 inch
高さ 幅	21 mm	- 高さ(インチ)	0.8268 inch
幅 幅	3.2 mm	幅(インチ)	0.126 inch
正味重量	0.29 g		
温度			
動作温度範囲	-40100 °C		
環境製品コンプライアンス			
	·		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.002 kg	CO2 eq.
<u> 一                                   </u>			
印刷種別	ニュートラル		

印刷種別	ニュートラル
幅	3.2 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリアミド66
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	21 x 3.2 mm
推奨業種	輸送,機械
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Conductor and cable markers
動作温度範囲	-40100 °C

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	0.75 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		2.1 mm
導体外径、最小	1.7 mm		1.7 - 2.1 mm
接続配線の断面	0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup>	<del></del> -	

# 分類

EC001530	ETIM 7.0	EC001530
EC001530	ETIM 9.0	EC001530
EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
27-28-11-02		
	EC001530 EC001530 27-40-04-01 27-28-11-02 27-28-11-02	EC001530 ETIM 9.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0

2 カタログステータス / 図面



# **SF 1/21 MC NE WS V2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



