

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG H (HDC二分割ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1921740000
種別	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
数量	25 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.4528 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.9842 inch
正味重量	18.76 g		

温度

動作温度	-20 °C...60 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	18 mm	外側ケーブル直径、最小.	8.5 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP65
動作温度範囲、最大	60 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	25 mm	AF サイズ 2	25 mm
AF サイズ	25 mm	保護度合い	IP65
ケーブルグランド	測定基準, M 25	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	NBR	シーリング	NBR
ノッチ多層シール直径1	8.5 mm	ノッチ多層シール直径2	11.5 mm
ノッチ多層シール直径3	14.5 mm	ノッチ多層シール直径4	18 mm
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		