

WSM SERVICE BOX KOMP.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、330 x 174 mm, 銀色 |
| 注文番号 | 1924930000 |
| 種別 | WSM SERVICE BOX KOMP. |
| GTIN (EAN) | 4032248565160 |
| 数量 | 1 items |

WSM SERVICE BOX KOMP.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 109 mm | 奥行き (インチ) | 4.2913 inch |
| 高さ | 330 mm | 高さ (インチ) | 12.9921 inch |
| 幅 | 174 mm | 幅 (インチ) | 6.8504 inch |
| 正味重量 | 1169 g | | |

温度

動作温度範囲 250 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | |
|------------------|--|
| 印刷の配置 | 水平 |
| 印刷種別 | 標準 |
| 幅 | 174 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 250 °C |
| 色 | 銀色 |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4404 |
| 印刷文字 | 文字の混在 |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム コンポーネント部品 |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 動作温度範囲 | 250 °C |
| インプリント | テキストを参照 |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------|
| 導体断面、最大 | 500 mm ² | 導体断面、最小 | 16 mm ² |
| 接続配線の断面 | 16 - 500 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |