

WSM SERVICE BOX KOMP.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



WSM は、ケーブル、コンダクタ、パイプ、およびコンポーネントの完全なマーキングシステムで、他のマーカが耐えられない環境でも、恒久的なラベリングを提供します。この製品の種類は、プレート、キャリア、およびステンレススチールケーブルストラップにラベリングを実施します。WSM セットとサービスボックスで、個別に、または完全に使用できます。

利点：

- 堅固なエンボス加工の文字による最大限の可読性
- 熱、寒さ、腐食、酸、化学物質、火災などに強い耐性。
- 個別のマーキングと複数文字のマーキングとの組み合わせが可能
- 迅速な設置
- 太陽光アプリケーションに最適
- ケーブルストラップによる簡単な接続

一般注文データ

バージョン	ステンレス鋼製マーカ、導体およびケーブルマーカ、330 x 174 mm, 銀色
注文番号	1924930000
種別	WSM SERVICE BOX KOMP.
GTIN (EAN)	4032248565160
数量	1 items

WSM SERVICE BOX KOMP.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	109 mm	奥行き (インチ)	4.2913 inch
高さ	330 mm	高さ (インチ)	12.9921 inch
幅	174 mm	幅 (インチ)	6.8504 inch
正味重量	1169 g		

温度

動作温度範囲 250 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷の配置	水平
印刷種別	標準
幅	174 mm
動作温度範囲、最大	250 °C
色	銀色
基本材質	ステンレススチール 1.4404
印刷文字	文字の混在
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカース数	1 Component part = Conductor and cable markers
動作温度範囲	250 °C
インプリント	テキストを参照

導体およびケーブルマーカース

導体断面、最大	500 mm ²	導体断面、最小	16 mm ²
接続配線の断面	16 - 500 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		