

## IE-PI-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## 一般注文データ

バージョン	プラグインサートRJ45 IDC, プラグインサートRJ45、圧着
注文番号	<a href="#">1962720000</a>
種別	IE-PI-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248644834
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E316369

## 寸法と重量

正味重量

9.62 g

## 温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

湿度

湿度0 ~ 93%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	プラグインサートRJ45、 圧着	色	その他
IEC 60512-6-3 準拠耐衝撃性	250 ms -2	IEC 60512-6-4 準拠の振動耐性	50 ms -2正弦波 (9 ~ 500 Hz)
湿度	湿度0 ~ 93%	ハウジング主要材質	真鍮, PC UL 94 V0
絶縁物断面、最小	0.85 mm	絶縁物断面、最大	1.05 mm
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接点材質	リン青銅
接触表面	Gold over Nickel, Au ≥ 0.8µm, Ni 2.54µm	接続直径、固定式	0.4...0.51 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1	接続直径、細線仕様	0.46...0.61 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7	シース直径、最小	5 mm
シース直径、最大	7.3 mm	シールド	360° all-round enclosure
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラグイン回数	750

## 一般基準

証明書番号 (cURus)	E316369	コネクタ規格	IEC 60603-7-5 1
通信アクセサリ対応 UL 規格	UL 1863	IP 保護等級	IEC 60529

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 20 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	絶縁抵抗	500 MΩ
50 °Cの通電容量	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合

## 重要なメモ


製品情報 プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 および HDC 対応 RJ45 インサート

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

寸法図



## IE-PI-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... モジュールプラグインコネクタ対応



モジュール式プラグインコネクタシステム WE および  
DEC 対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 単体のツールに 3 種の機能

## 一般注文データ

種別	TT 8 RS MP 8	バージョン
注文番号	<a href="#">9202800000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4032248512072	
数量	1 ST	